




VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Dati tecnici

Attributo	Valore
Portata nominale	20,000 m ³ /h
Lunghezza L1	73,50 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Dmk	46,0 mm



Dati di costruzione VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	73,50 mm
Lunghezza L	60,50 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Diametro esterno D	25,40 mm
d2	12,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	7,7 mm
Dmk	46,0 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.36.00120

Raccordo girevole

VEE-RU 55x73.5 20 QCM



Art.-Nr.: 10.01.36.00120



Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00120

Typ		codice articolo
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00120