


Modulo flangiata
VEE-QCM 32



Art.-Nr.: 10.01.36.00121




Dati tecnici

Attributo	Valore
Portata max.	60,000 m ³ /h
Lunghezza L1	32,00 mm
Dmk	46,0 mm
Numero di fori	8

VEE-QCM 32

Il modulo flangia VEE-QCM viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	32,00 mm
Lunghezza L	19,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Diametro esterno D	25,40 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	8,6 mm
Dmk	46,0 mm

Dati di costruzione VEE-QCM 32



Dati tecnici

Attributo	Valore
Connessione	Coll della baionetta



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00121

Modulo flangiata
VEE-QCM 32



Art.-Nr.: 10.01.36.00121



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.36.00121



Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00121

Typ		codice articolo
CobotPump	ECBPi 12 24V-DC M12-8	10.03.01.00314
CobotPump	ECBPi 12 24V-DC TB-8	10.03.01.00364
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00121