




VEE-QCM 53

Flanş modülü VEE-QCM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri VEE-QCM 53

Teknik veriler

Attribute	Value
Akış hızı maks.	20.000 m ³ /h
Uzunluk L1	53.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Dmk	46.0 mm
Delik sayısı	8

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	53.00 mm
Uzunluk L	40.00 mm
Diş çap D1	55.0 mm
Diş çap D	25.40 mm
d2	12.0 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	M4-M
Diş uzunluğu LG2	7.6 mm
Dmk	46.0 mm

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Bağlantı	Bayonet bağlantısı



Art.-Nr.: 10.01.36.00122



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.36.00122

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.36.00122

Typ		Ürün numarası
Solenoid valf basıncı	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

