




Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L1	181,50 mm
Diamètre extérieur D	25,40 mm
Rallonge à	150,00 mm

VEE-FE 25.4x181.5

La rallonge de bride VEE-FE est livrée comme pièce détachée. Vous devez commander les éléments suivants pour obtenir un ensemble complet comprenant l'introduction du vide :

- rallonge de bride VEE-FE (étape 1) - disponible dans différentes longueurs
- adaptateur d'introduction du vide (étape 2) - disponible en tant qu'élément fixe (VEE-FE-A) ou élément rotatif (VEE-RU), vis comprises



Données de construction VEE-FE 25.4x181.5

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	181,50 mm
Longueur L	168,50 mm
Diamètre extérieur D1	55,0 mm
Diamètre extérieur D	25,40 mm
Filetage G2	M4-M
Longueur du filetage LG2	6,4 mm
Dmk	46,0 mm

Ralonge de bride VEE-FE

VEE-FE 25.4x181.5



Art.-Nr.: 10.01.36.00128



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.36.00128



Données de commande des accessoires 10.01.36.00128

Typ		num
Adapteur por ralonge de bride	VEE-FE-A 20	10.01.36.00132
Adapteur por ralonge de bride	VEE-FE-A 60	10.01.36.00133
Dispositifs de rotation	VEE-RU 55x55 20 FL	10.01.36.00090
Dispositifs de rotation	VEE-RU 55x65 60 FL	10.01.36.00065
Ventouse	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventouse	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventouse	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventouse	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventouse	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00128