




VEE-FE 25.4x81.5

Dati tecnici

Attributo	Valore
Lunghezza L1	81,50 mm
Diametro esterno D	25,40 mm
Prolunga a	50,00 mm

La prolunga flangiata VEE-FE viene fornita come pezzo singolo. Per ottenere un gruppo costruttivo completo, incl. introduzione del vuoto, sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Prolunga flangiata VEE-FE (passo 1) – disponibile in diverse lunghezze
- Adattatore per l'introduzione del vuoto (passo 2) - disponibile come elemento rigido (VEE-FE-A) o girevole (VEE-RU), viti incluse



Dati di costruzione VEE-FE 25.4x81.5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	81,50 mm
Lunghezza L	68,50 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Diametro esterno D	25,40 mm
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	6,4 mm
Dmk	46,0 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.36.00130

Prolunga di flangia VEE-FE

VEE-FE 25.4x81.5



Art.-Nr.: 10.01.36.00130



Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00130

Typ		codice articolo
Adattatore per prolunga di flangia	VEE-FE-A 20	10.01.36.00132
Adattatore per prolunga di flangia	VEE-FE-A 60	10.01.36.00133
Raccordo girevole	VEE-RU 55x55 20 FL	10.01.36.00090
Raccordo girevole	VEE-RU 55x65 60 FL	10.01.36.00065
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00130