

VEE-FE-A 20

Art.-Nr.: 10.01.36.00132



VEE-FE-A 20

技術資料

属性	価値
最大吸込量	20.000 m³/h

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	21.00 mm
幅B	60.00 mm
高さ H1	82.50 mm
外径D	55.00 mm
内径d	4.50 mm
Dmk	46.0 mm

デザインデータ VEE-FE-A 20



技術資料

属性	価値
質量	104.0 g
最大吸込量	20.000 m³/h
作動温度	-25 ~ 80 °C
作動温度 min.	-25.0 °C
作動温度 max.	80.0 °C



延長用フランジベース用アダプタ

VEE-FE-A 20



Art.-Nr.: 10.01.36.00132



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.36.00132



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.36.00132