


Art.-Nr.: 10.01.36.00199



技術資料

ノズルサイズ	0.7 mm
ステージ本数	2
デザイン	高真空圧タイプ

VEE-QCMV HV 2 07 13



デザインデータ

グリッパーの長さ L2	53.50 mm
グリッパーの長さ L	97.40 mm
幅 B	55.00 mm
高さ H1	53.00 mm
高さ H	37.90 mm
外径 D	25.40 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	M4-M
グリッパーの長さ LG2	7.6 mm
Dmk	46.0 mm

デザインデータ VEE-QCMV HV 2 07 13



Art.-Nr.: 10.01.36.00199



発注データ アクセサリ 10.01.36.00199

Typ		本数
ソレノイドバルブ圧	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
ロボットフランジ	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
ロボットフランジ	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
ロボットフランジ	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



発注データ スペアパーツ 10.01.36.00199

Typ		本数
エジェクタモジュール	SEP HV 2 07 13	10.02.01.01394
真空カートリッジ用ホルダー	SHC 2 13	10.02.01.01428


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00199