




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille de buse	0,7 mm
Nombre d'étapes	2
Forme	Haut vide

VEE-QCMV HV 2 07 13



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	53,50 mm
Longueur L	97,40 mm
Largeur B	55,00 mm
Hauteur H1	53,00 mm
Hauteur H	37,90 mm
Diamètre extérieur D	25,40 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	M4-M
Longueur du filetage LG2	7,6 mm

Données de construction VEE-QCMV HV 2 07 13



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.36.00199



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00199

Art.-Nr.: 10.01.36.00199



Données de commande des accessoires 10.01.36.00199

Typ		num
Électrovanne pression	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Embase (ronde)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Embase (ronde)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Embase (ronde)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Embase (ronde)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Embase (ronde)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Embase (ronde)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Ventouse	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventouse	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventouse	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventouse	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventouse	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



Données de commande des pièces de rechange 10.01.36.00199

Typ		num
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 07 13	10.02.01.01394
Capuchon	SHC 2 13	10.02.01.01428

