




VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Función adicional eyector	Silenciador
Número de etapas	2
Forma	Alto vacío



Datos de diseño VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	89,00 mm
Longitud L	133,10 mm
Anchura B	55,00 mm
Altura H1	53,00 mm
Altura H	37,90 mm
Diámetro exterior D	25,40 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	M4-MA
Longitud de rosca LG2	7,6 mm



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.36.00206



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00206

Art.-Nr.: 10.01.36.00206



Pedir accesorios de datos 10.01.36.00206

Typ		n
Electroválvula presión	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.36.00206

Typ		n
Silenciador (redondo)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Módulo eyector	SEP HV 2 07 13	10.02.01.01394
Tapa de retención	SHC 2 13 SD	10.02.01.01426


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00206