




VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

## Données techniques

| Attribut                         | Valeur     |
|----------------------------------|------------|
| Taille de buse                   | 0,7 mm     |
| Fonction supplémentaire éjecteur | Silencieux |
| Nombre d'étapes                  | 2          |
| Forme                            | Haut vide  |



Données de construction VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur    |
|--------------------------|-----------|
| Longueur L2              | 89,00 mm  |
| Longueur L               | 133,10 mm |
| Largeur B                | 55,00 mm  |
| Hauteur H1               | 53,00 mm  |
| Hauteur H                | 37,90 mm  |
| Diamètre extérieur D     | 25,40 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 6,00 mm   |
| Filetage G1              | G1/8"-F   |
| Filetage G2              | M4-M      |
| Longueur du filetage LG2 | 7,6 mm    |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.36.00206](http://www.schmalz.com/10.01.36.00206)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00206](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00206)

Art.-Nr.: 10.01.36.00206

**Données de commande des accessoires 10.01.36.00206**

| Typ                   |                            | num            |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Électrovanne pression | EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P | 10.05.01.00288 |
| Embase (ronde)        | FLAN-PL 55x7.5-AB1         | 10.01.30.00015 |
| Embase (ronde)        | FLAN-PL 55x7.5-EL1         | 10.01.30.00208 |
| Embase (ronde)        | FLAN-PL 55x9.5-JP1         | 10.01.30.00194 |
| Embase (ronde)        | FLAN-PL 63x10.5-AD1        | 10.01.30.00016 |
| Embase (ronde)        | FLAN-PL 63x11.5-UNI        | 10.01.30.00017 |
| Embase (ronde)        | FLAN-PL 80x12-ST1          | 10.01.30.00167 |
| Ventouse              | RFBP 50 50 BA SPB2         | 10.01.45.00096 |
| Ventouse              | RFBP 100 58 BA SPB2        | 10.01.45.00091 |
| Ventouse              | RFBP 100 58 BA O10         | 10.01.45.00092 |
| Ventouse              | RFBP 120 120 BA SPB2       | 10.01.45.00085 |
| Ventouse              | RFBP 120 120 BA O10        | 10.01.45.00086 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.36.00206**

| Typ                |                     | num            |
|--------------------|---------------------|----------------|
| Silencieux (ronde) | SD 16.5x51.5 SHC 13 | 10.02.01.01498 |
| Modules d'éjecteur | SEP HV 2 07 13      | 10.02.01.01394 |
| Capuchon           | SHC 2 13 SD         | 10.02.01.01426 |

