


Art.-Nr.: 10.01.38.00476




## Données techniques

| Attribut             | Valeur    |
|----------------------|-----------|
| Poids propre         | 4,500 kg  |
| Raccords de forme    | Droit     |
| Longueur L           | 838,00 mm |
| Largeur B            | 130,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 60,00 mm  |
| Famille de produits  | FMP       |
| Arrangement          | 5R36      |

FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P G60

- Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
- Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé), ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
- Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2



## Données de construction

| Attribut             | Valeur    |
|----------------------|-----------|
| Longueur L2          | 798,00 mm |
| Longueur L           | 838,00 mm |
| Largeur B            | 130,00 mm |
| Hauteur H1           | 128,20 mm |
| Hauteur H2           | 33,00 mm  |
| Hauteur H            | 82,70 mm  |
| Diamètre extérieur D | 60,00 mm  |
| Longueur L3          | 90,00 mm  |
| Largeur B3           | 21,60 mm  |
| Hauteur H3           | 7,70 mm   |

Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme

Données de construction FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00476



## Données techniques

| Attribut                                      | Valeur      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Poids propre                                  | 4,500 kg    |
| Nombre de cellules d'aspiration               | 110         |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 600,0 l/min |
| Famille de produits                           | FMP         |
| Arrangement                                   | 5R36        |
| Élément d'étanchéité                          | Ventouses   |
| Force d'aspiration à -250 mbar                | 360,00 N    |

Note : Consommation d'air : A une pression d'entrée d'air comprimé de 5,5 bar / Force d'aspiration : Pour un vide de -0,25 bar et une occupation complète du préhenseur avec une pièce typique pour l'application (panneau de bois avec surface texturée) / Capacité d'aspiration exigée : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d'aspiration spécifié (au niveau du raccord vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, mais max. 135 % du volume d'aspiration spécifié



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.38.00476](http://www.schmalz.com/10.01.38.00476)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00476](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00476)

Art.-Nr.: 10.01.38.00476

**Données de commande des accessoires 10.01.38.00476**

| Typ                                |                                   | num            |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Couvercle (complexe)               | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Électrovanne                       | EMVP 50 24V-DC 3/2 NO             | 10.05.02.00069 |
| Embase                             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Suspension, souple                 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Suspension, rigide                 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Module d' embase                   | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Pièces d fix commutateur tubulaire | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Filtre à poussière                 | STF 60 P 4.5 SSD                  | 10.07.01.00259 |
| Vacuomètre                         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Ensemble de soupape                | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| Flexible de vide (mètre)           | VSL 71-60 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00034 |
| Vacuostat (mont)                   | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343 |
| Vacuostat (mont)                   | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |
| Répartiteur de vide                | VTR-SL 3x RST60                   | 10.01.10.02779 |
| Embase                             | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Raccord de flexible, courbe (mont) | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP         | 10.01.38.00300 |
| Raccord de flexible, étange-droit  | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP           | 10.01.38.00301 |
| Plaque de fermeture (mont)         | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.38.00476**

| Typ                 |                               | num            |
|---------------------|-------------------------------|----------------|
| feuille de masquage | MASK-FOL SVK 798 5R36 FXP-FMP | 10.01.38.00527 |



préhenseur de surface par le vide

## FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00476



Données de commande des pièces d'usure 10.01.38.00476

| Typ                          |                 | num            |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 20 SI-40 P | 10.01.06.03125 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00476](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00476)