


Art.-Nr.: 10.01.38.00481




Données techniques

| | |
|--|-----------|
| Poids propre | 4,500 kg |
| Raccords de forme | Droit |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Filtre |
| Longueur L | 838,00 mm |
| Largeur B | 130,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 60,00 mm |
| Famille de produits | FMP |
| Arrangement | 5R36 |

FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60

- Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
- Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé), ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
- Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2



Données de construction

| | |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L2 | 798,00 mm |
| Longueur L | 838,00 mm |
| Largeur B | 130,00 mm |
| Hauteur H1 | 128,20 mm |
| Hauteur H2 | 33,00 mm |
| Hauteur H | 82,70 mm |
| Diamètre extérieur D | 60,00 mm |
| Longueur L3 | 90,00 mm |
| Largeur B3 | 21,60 mm |
| Hauteur H3 | 7,70 mm |
| Hauteur H4 | 5,50 mm |
| Espacement des trous Y1 | 90,0 mm |
| Type de vanne | SVK |
| Hauteur H5 | 46,00 mm |

Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme

Données de construction FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00481



Données techniques

| | |
|---|-------------|
| Poids propre | 4,500 kg |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Filtre |
| Nombre de cellules d'aspiration | 110 |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 600,0 l/min |
| Famille de produits | FMP |
| Arrangement | 5R36 |
| avec | Filtre |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 360,00 N |

Note : Consommation d'air : A une pression d'entrée d'air comprimé de 5,5 bar / Force d'aspiration : Pour un vide de -0,25 bar et une occupation complète du préhenseur avec une pièce typique pour l'application (panneau de bois avec surface texturée) / Capacité d'aspiration exigée : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d'aspiration spécifié (au niveau du raccord vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, mais max. 135 % du volume d'aspiration spécifié



31.12.2027



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00481

Art.-Nr.: 10.01.38.00481

**Données de commande accessoires 10.01.38.00481**

| Typ | | Nombre d'article |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Couvercle (complexe) | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Électrovanne | EMVP 50 24V-DC 3/2 NO | 10.05.02.00069 |
| Embase | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| Module d' embase | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| Pièces d fix commutateur tubulaire | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| Jeu de pièces de fixation | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| Jeu de pièces de fixation | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| Jeu de pièces de fixation | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| Filtre à poussière | STF 60 P 4.5 SSD | 10.07.01.00259 |
| Vacuomètre | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| Ensemble de soupape | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC | 10.01.21.02405 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 71-60 PU-DS-AS TR | 10.07.09.00034 |
| Vacuostat (mont) | VS-MONT 50x15.8x25 VS | 10.06.02.00343 |
| Vacuostat (mont) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FMP | 10.01.38.04053 |
| Répartiteur de vide | VTR-SL 3x RST60 | 10.01.10.02779 |
| Embase | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| Raccord de flexible, courbe (mont) | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP | 10.01.38.00300 |
| Raccord de flexible,étange-droit | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP | 10.01.38.00301 |
| Plaque d'étanchéité (mont) | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG | 10.01.21.01280 |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.00481**

| Typ | | Nombre d'article |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| feuille de masquage | MASK-FOL SVK 798 5R36 FXP-FMP | 10.01.38.00527 |



préhenseur de surface par le vide

FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00481



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.00481

| Typ | | Nombre d'article |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 20 SI-40 P F | 10.01.38.00465 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00481