


Art.-Nr.: 10.01.38.00485




Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	3,500 kg
Accesorios de forma	Recto
Longitud L	640,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Familia de productos	FMP
Disposición	5R36

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

- Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
- Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
- Integrado en la placa de cierre
- Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	600,00 mm
Longitud L	640,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	123,20 mm
Altura H2	33,00 mm
Altura H	82,70 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Longitud L3	90,00 mm
Anchura B3	21,60 mm
Altura H3	7,70 mm

Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño

Datos de diseño FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00485

garra de vacío

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32



Art.-Nr.: 10.01.38.00485



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	3,500 kg
Número de células de aspiración	82
Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar	450,0 l/min
Familia de productos	FMP
Disposición	5R36
Elemento de hermetizado	Ventosas
Fuerza de aspiración a -250 mbar	210,00 N

Nota: Consumo de aire: A una presión de entrada de aire comprimido de 5,5 bar / Fuerza de aspiración: Con un vacío de -0,25 bar y ocupación total de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablero de madera con superficie texturizada) / Capacidad de aspiración requerida: El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar al menos el volumen de aspiración especificado (en la pieza de conexión de vacío de la FMP) a un vacío de -0,25 bar, pero máx. 135 % del volumen de aspiración especificado



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.00485



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2027**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00485

2

garra de vacío

FMP-SW90 640 5R36 SPB2-20P G32

Art.-Nr.: 10.01.38.00485



Datos de pedido accesorios 10.01.38.00485

Typ	Número de artículo
Tapa (complejo)	26.07.03.00002
Válvula electromagnética	10.05.02.00151
Placa de bridas	10.01.10.05701
Flexolink	10.01.03.00175
Suspensión, flexibles	10.01.10.05697
Suspensión, flexibles	10.01.10.05695
Suspensión, flexibles	10.01.10.05687
Suspensión, flexibles	10.01.10.05168
Suspensión, flexibles	10.01.10.05698
Suspensión, flexibles	10.01.10.05696
Suspensión, rígida	10.01.10.05810
Suspensión, rígida	10.01.10.05806
Suspensión, rígida	10.01.10.05809
Suspensión, rígida	10.01.10.05805
Suspensión, rígida	10.01.10.05808
Suspensión, rígida	10.01.10.05803
Módulo de bridas	10.01.21.00244
Kit fijación interruptor proximidad	10.01.38.01194
Kit de fijación	10.01.21.01291
Kit de fijación	10.01.21.02407
Kit de fijación	10.01.21.00243
Filtro de polvo	10.01.25.07008
Manómetro de vacío	10.07.02.00046
Unidad de válvulas	10.01.21.02405
Tubo flexible de vacío (metro)	10.07.09.00036
Vacuestato (mont)	10.06.02.00343
Vacuestato (mont)	10.01.38.02485
Distribuidor de vacío	10.01.43.00013
Conexión de tubo flexible, curvo	10.01.38.00299
Conexión de tubo flexible, recta	10.01.38.00298
Placa de cierre (mont)	10.01.21.01280



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.00485

Typ	Número de artículo
Chapa embellecedor	10.01.38.00531



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.00485

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	10.01.06.03125



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00485

3