

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Ağırlık	3,000 kg
Hava tüketimi [l/dak]	375,0 l/min
Vakum jeneratörü tasarımı	Çok kademeli ejektör SEMP
Ek fonksiyon alanı tutucu	Filtre
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm
Emme hücresi sayısı	99
Uzunluk L	640,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Ürün ailesi	FXP
Düzenleme	3R18

FXP-SVK 640 3R18 O10O10 F

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	600,00 mm
Uzunluk L	640,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	109,00 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Uzunluk L3	154,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm
Yükseklik H4	5,50 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	SVK
Yükseklik H5	28,00 mm

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Tasarım verileri FXP-SVK 640 3R18 O10O10 F

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	3,000 kg
Hava tüketimi [l/dak]	375,0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	Filtre
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm
Emme hücresi sayısı	99
Vakum debisi (maks.)	1.350,0 l/min
Ürün ailesi	FXP
Düzenleme	3R18
ile	Filtre
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	820,00 N

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.00681WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00681

Art.-Nr.: 10.01.38.00681

**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.00681**

Typ	Ürün numarası
Valf ünitesi	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC
Valf ünitesi	VENT-EINH NO 24V-DC 1
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP
Flanş modülü	MOD-FLAN 176.6x118 FXP
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)
Montaj seti	SET FXC-FMC
Montaj seti	SET FXP-FMP
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Sürgülü blok	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10
Kapak (karmaşık)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP



Art.-Nr.: 10.01.38.00681

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.00681**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS FXP-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02187
Maskelene folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SVK 600 3R18 FXP-FMP	10.01.38.00317
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.00681**

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (inst)	DI-PL 640-3R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.00408

