

Art.-Nr.: 10.01.38.00691




FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağı entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

**Teknik veriler**

| Attribute                 | Value                       |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nozul çapı                | 0.7 mm                      |
| Ağırlık                   | 3.200 kg                    |
| Hava tüketimi [l/dak]     | 375.0 l/min                 |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP   |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre                      |
| Malzeme türü              | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm |
| Emme hücresi sayısı       | 99                          |
| Uzunluk L                 | 640.00 mm                   |
| Genişlik B                | 130.00 mm                   |
| Ürün ailesi               | FXP                         |



Tasarım verileri FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L2   | 600.00 mm |
| Uzunluk L    | 640.00 mm |
| Genişlik B   | 130.00 mm |
| Yükseklik H1 | 109.00 mm |
| Yükseklik H2 | 20.00 mm  |
| Yükseklik H  | 70.00 mm  |
| Uzunluk L3   | 154.00 mm |
| Genişlik B3  | 21.60 mm  |
| Yükseklik H3 | 7.70 mm   |
| Yükseklik H4 | 5.50 mm   |

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Art.-Nr.: 10.01.38.00691



## Teknik veriler

| Attribute                                            | Value                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ağırlık                                              | 3.200 kg                    |
| Hava tüketimi [l/dak]                                | 375.0 l/min                 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu                            | Filtre                      |
| Malzeme türü                                         | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm |
| Emme hücresi sayısı                                  | 99                          |
| Vakum debisi (maks.)                                 | 1350.0 l/min                |
| Ürün ailesi                                          | FXP                         |
| Düzenleme                                            | 3R18                        |
| ile                                                  | Filtre                      |
| Sızdırmazlık elemanı                                 | Sızdırmazlık Sünger         |
| 250 mbar'da emme kuvveti                             | 660.00 N                    |
| Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 % |                             |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.00691](http://www.schmalz.com/10.01.38.00691)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00691](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00691)

Art.-Nr.: 10.01.38.00691

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.38.00691**

| Typ                       |                                   | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Valf ünitesi              | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| Valf ünitesi              | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101 |
| Flanş plakası             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| Montaj seti reed anahtarı | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti               | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Vakum manometresi         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Vakum hortumu (metre)     | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| Kayar blok                | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| Sliding block             | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| Cover (complex)           | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Flange plate              | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.38.00691**

| Typ                               |                                | Ürün numarası  |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Yedek parça seti                  | ERS FXP-SEMP-75 DECKEL         | 10.01.38.02187 |
| Maskeleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SW70 600 3R18 FXP-FMP | 10.01.38.00503 |
| Susturucu (küp-şekilli-inst.)     | SD 120x79x29 FXP               | 10.01.38.01607 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00691](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00691)

vakumlu alan tutucu

# FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00691



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.38.00691

| Typ                         | Ürün numarası                   |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Sızdırmazlık plakası (inst) | DI-PL 640-3R18 O10O10 F FXP-FMP |
|                             | 10.01.38.00408                  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00691](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00691)