

Art.-Nr.: 10.01.38.00706



FXP-SW60 640 5R18 O10O10

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)


**Teknik veriler**

| Attribute                 | Value                        |
|---------------------------|------------------------------|
| Nozul çapı                | 0,6 mm                       |
| Ağırlık                   | 3,100 kg                     |
| Hava tüketimi [l/dak]     | 375,0 l/min                  |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP    |
| Malzeme türü              | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| Emme hücresi sayısı       | 165                          |
| Uzunluk L                 | 640,00 mm                    |
| Genişlik B                | 130,00 mm                    |
| Ürün ailesi               | FXP                          |
| Düzenleme                 | 5R18                         |

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L2   | 600,00 mm |
| Uzunluk L    | 640,00 mm |
| Genişlik B   | 130,00 mm |
| Yükseklik H1 | 109,00 mm |
| Yükseklik H2 | 20,00 mm  |
| Yükseklik H  | 70,00 mm  |
| Uzunluk L3   | 155,00 mm |
| Genişlik B3  | 21,60 mm  |
| Yükseklik H3 | 7,70 mm   |
| Yükseklik H4 | 5,50 mm   |

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.



Tasarım verileri FXP-SW60 640 5R18 O10O10



Art.-Nr.: 10.01.38.00706

**Teknik veriler**

| Attribute                | Value                        |
|--------------------------|------------------------------|
| Ağırlık                  | 3,100 kg                     |
| Hava tüketimi [l/dak]    | 375,0 l/min                  |
| Malzeme türü             | Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm |
| Emme hücresi sayısı      | 165                          |
| Vakum debisi (maks.)     | 1.350,0 l/min                |
| Ürün ailesi              | FXP                          |
| Düzenleme                | 5R18                         |
| Sızdırmazlık elemanı     | Sızdırmazlık Süngeri         |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 510,00 N                     |

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.00706](http://www.schmalz.com/10.01.38.00706)**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00706](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00706)

Art.-Nr.: 10.01.38.00706

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.00706**

| Typ                       |                                   | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Valf ünitesi              | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| Valf ünitesi              | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101 |
| Flanş plakası             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| Montaj seti reed anahtarı | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti               | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Vakum manometresi         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Vakum hortumu (metre)     | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| Kayar blok                | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| Sliding block             | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| Cover (complex)           | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Flange plate              | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.00706**

| Typ                               |                                | Ürün numarası  |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Yedek parça seti                  | ERS FXP-SEMP-75 DECKEL         | 10.01.38.02187 |
| Maskeleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SW60 600 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00638 |
| Susturucu (küp-şekilli-inst.)     | SD 120x79x29 FXP               | 10.01.38.01607 |



vakumlu alan tutucu

**FXP-SW60 640 5R18 O10O10**



Art.-Nr.: 10.01.38.00706



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.00706**

| Typ                         | Ürün numarası                 |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sızdırmazlık plakası (inst) | DI-PL 640-5R18 O10O10 FXP-FMP |
|                             | 10.01.38.00865                |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00706](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00706)