

Art.-Nr.: 10.01.38.00712



FXP-SW60 838 5R18 O10O10 F

- Интегрированные управляющие клапаны в FXP-S (в качестве опции)
- Управление включением/выключением вакуума (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) и включением/выключением выдувания (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) в версии FXP-S
- Интегрировано в торцевую крышку
- Электрическое подключение посредством разъема M12 (4-контактного)

Доступные запасные части: уплотнительная губка (DI-PL), захват (SPB2)


## Технические данные

| Attribute                                  | Value                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Диаметр сопла                              | 0.6 mm                        |
| Вес                                        | 3.800 kg                      |
| Потребление воздуха [л/мин]                | 500.0 l/min                   |
| Конструкция вакуум-генератора              | Многоступенчатый эжектор SEMP |
| Функция вакуумного захвата большой площади | Фильтр                        |
| Тип материала                              | Губка O, высота 2 x 10 мм     |
| Количество всасывающих камер               | 220                           |
| Длина L                                    | 838.00 mm                     |
| Ширина B                                   | 130.00 mm                     |
| Семейство продуктов                        | FXP                           |

## Конструктивные данные

| Attribute | Value     |
|-----------|-----------|
| Длина L2  | 798.00 mm |
| Длина L   | 838.00 mm |
| Ширина B  | 130.00 mm |
| Высота H1 | 109.00 mm |
| Высота H2 | 20.00 mm  |
| Высота H  | 70.00 mm  |
| Длина L3  | 155.00 mm |
| Ширина B3 | 21.60 mm  |
| Высота H3 | 7.70 mm   |
| Высота H4 | 5.50 mm   |

Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3. Примечание. Два эжектора/крышки глушителя используются, при длине захвата, 1234 мм и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм



Конструктивные данные FXP-SW60 838 5R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00712



## Технические данные

| Attribute                                            | Value                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Вес                                                  | 3.800 kg                  |
| Потребление воздуха [л/мин]                          | 500.0 l/min               |
| Функция вакуумного захвата большой площади           | Фильтр                    |
| Тип материала                                        | Губка O, высота 2 x 10 мм |
| Количество всасывающих камер                         | 220                       |
| Скорость вакуумирования макс.                        | 1600.0 l/min              |
| Семейство продуктов                                  | FXP                       |
| Аранжировка                                          | 5R18                      |
| c                                                    | Фильтр                    |
| Уплотнительный элемент                               | Уплотнительная пена       |
| Всасывающая сила при -250 мбар                       | 670.00 N                  |
| Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 % |                           |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.00712](http://www.schmalz.com/10.01.38.00712)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00712](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00712)

Art.-Nr.: 10.01.38.00712



Данные для заказа Аксессуары **10.01.38.00712**

| Тип                                          |                                   | Количество предметов |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Блок клапанов                                | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405       |
| Блок клапанов                                | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101       |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US   | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701       |
| Flexolink                                    | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803       |
| Фланцевый модуль                             | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244       |
| Фланцевый модуль                             | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722       |
| Реле вакуума (вст.)                          | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691       |
| Монтажный комплект бесконтактный выключатель | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194       |
| Монтажный комплект                           | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291       |
| Монтажный комплект                           | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407       |
| Монтажный комплект                           | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243       |
| Вакуумметр                                   | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046       |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US   | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037       |
| Гайка для профильного паза                   | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012       |
| Гайка для профильного паза                   | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036       |
| Профиль обложки                              | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002       |
| Фланцевая пластина                           | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313       |
| Flexolink                                    | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207       |
| Реле вакуума (вст.)                          | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485       |



Данные для заказа Запасные части **10.01.38.00712**

| Тип                         |                                | Количество предметов |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Комплект запасных частей    | ERS FXP-SEMP-100 DECKEL        | 10.01.38.02188       |
| Покрывная пленка            | MASK-FOL SW60 798 5R18 FXP-FMP | 10.01.38.00639       |
| Глушитель (кубовидный-уст.) | SD 120x79x29 FXP               | 10.01.38.01607       |



вакуумный захват

## FXP-SW60 838 5R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00712



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.38.00712**

| Тип                       |                                 | Количество предметов |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Плоское уплотнение (вст.) | DI-PL 838-5R18 O10O10 F FXP-FMP | 10.01.38.00628       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00712](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00712)