


Art.-Nr.: 10.01.38.00718




Технические данные

Attribute	Value
Вес	6.500 kg
Потребление воздуха [л/мин]	875.0 l/min
Конструкция вакуум-генератора	Многоступенчатый эжектор SEMP
Количество всасывающих камер	66
Длина L	1234.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Семейство продуктов	FXP
Аранжировка	3R54

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

- Интегрированные управляющие клапаны в FXP-S (в качестве опции)
- Управление включением/выключением вакуума (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) и включением/выключением выдувания (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) в версии FXP-S
- Интегрировано в торцевую крышку
- Электрическое подключение посредством разъема M12 (4-контактного)

Доступные запасные части: уплотнительная губка (DI-PL), захват (SPB2)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	1194.00 mm
Длина L	1234.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H1	144.00 mm
Высота H2	55.00 mm
Высота H	105.00 mm
Длина L3	154.00 mm
Ширина B3	21.60 mm
Высота H3	7.70 mm
Высота H4	5.50 mm

Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3. Примечание. Два эжектора/крышки глушителя используются, при длине захвата, 1234 мм и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм

Конструктивные данные FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.00718



Технические данные

Attribute	Value
Вес	6.500 kg
Потребление воздуха [л/мин]	875.0 l/min
Количество всасывающих камер	66
Скорость вакуумирования макс.	2940.0 l/min
Семейство продуктов	FXP
Аранжировка	3R54
Уплотнительный элемент	Вакуумная присоска
Всасывающая сила при -250 мбар	720.00 N
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %	



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.00718



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00718

Art.-Nr.: 10.01.38.00718



Данные для заказа Аксессуары **10.01.38.00718**

Тип		Количество предметов
Блок клапанов	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Блок клапанов	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
Продукты сторонних производителей - ERP-US	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Подвесы, жесткий	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Подвесы, жесткий	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Подвесы, жесткий	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Подвесы, жесткий	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Подвесы, жесткий	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Подвесы, жесткий	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Фланцевый модуль	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Фланцевый модуль	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Реле вакуума (вст.)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
Монтажный комплект бесконтактный выключатель	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Монтажный комплект	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Монтажный комплект	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Монтажный комплект	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Вакуумметр	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Гайка для профильного паза	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Гайка для профильного паза	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Профиль обложки	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Фланцевая пластина	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Реле вакуума (вст.)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



Данные для заказа Запасные части **10.01.38.00718**

Тип		Количество предметов
Комплект запасных частей	ERS FXP-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02188
Комплект запасных частей	ERS FXP-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02187
Покрывная пленка	MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00499
Глушитель (кубовидный-уст.)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



вакуумный захват

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.00718



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.38.00718**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00718