


préhenseur de surface par le vide

FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.00719



Données techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Poids propre | 8,800 kg |
| Consommation d'air [l/min] | 1.000,0 l/min |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Nombre de cellules d'aspiration | 77 |
| Longueur L | 1.432,00 mm |
| Largeur B | 130,00 mm |
| Famille de produits | FXP |
| Arrangement | 3R54 |

FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P


- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00719

1



Données de construction

| | |
|-------------------------|-------------|
| Longueur L2 | 1.392,00 mm |
| Longueur L | 1.432,00 mm |
| Largeur B | 130,00 mm |
| Hauteur H1 | 144,00 mm |
| Hauteur H2 | 55,00 mm |
| Hauteur H | 105,00 mm |
| Longueur L3 | 154,00 mm |
| Largeur B3 | 21,60 mm |
| Hauteur H3 | 7,70 mm |
| Hauteur H4 | 5,50 mm |
| Espacement des trous Y1 | 90,0 mm |
| Type de vanne | SVK |
| Hauteur H5 | 28,00 mm |

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.

Données de construction FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P



Données techniques

| | |
|---|---------------|
| Poids propre | 8,800 kg |
| Consommation d'air [l/min] | 1.000,0 l/min |
| Nombre de cellules d'aspiration | 77 |
| Capacité d'aspiration max. | 3.180,0 l/min |
| Famille de produits | FXP |
| Arrangement | 3R54 |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 840,00 N |
| Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 % | |



31.12.2027



Art.-Nr.: 10.01.38.00719

**Données de commande accessoires 10.01.38.00719**

| Typ | | Nombre d'article |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Ensemble de soupape | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC | 10.01.21.02405 |
| Ensemble de soupape | VENT-EINH NO 24V-DC 1 | 10.01.38.01101 |
| Embase | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| Suspension, souple | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| Suspension, rigide | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| Module d' embase | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| Module d' embase | MOD-FLAN 176.6x118 FXP | 10.01.38.01722 |
| Vacuostat (mont) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |
| Pièces d fix commutateur tubulaire | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| Jeu de pièces de fixation | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| Jeu de pièces de fixation | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| Jeu de pièces de fixation | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| Vacuomètre | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |
| Coulisseaux | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 | 25.09.06.00012 |
| Coulisseaux | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10 | 25.09.06.00036 |
| Couvercle (complexe) | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Embase | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| Vacuostat (mont) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.00719**

| Typ | | Nombre d'article |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Jeu de pièces de rechange | ERS FXP-SEMP-100 DECKEL | 10.01.38.02188 |
| feuille de masquage | MASK-FOL SVK 1392 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00500 |
| Amortisseur de bruit (rectang.-mont) | SD 120x79x29 FXP | 10.01.38.01607 |



préhenseur de surface par le vide

FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.00719



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.00719

| Typ | | Nombre d'article |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00719