


Art.-Nr.: 10.01.38.00734



FXP-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F

- Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
- Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
- Integrado en la tapa final
- Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: Esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)


Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,4 mm
Peso	9,000 kg
Consumo de aire [l/min]	1.000,0 l/min
Diseño generador de vacío	Eyector multietapa SEMP
Función adicional plano aspirante	Filtro
Número de células de aspiración	77
Longitud L	1.432,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Familia de productos	FXP
Disposición	3R54

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	1.392,00 mm
Longitud L	1.432,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	144,00 mm
Altura H2	55,00 mm
Altura H	105,00 mm
Longitud L3	154,00 mm
Anchura B3	21,60 mm
Altura H3	7,70 mm
Altura H4	5,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	SW
Altura H5	28,00 mm

Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm



Datos de diseño FXP-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00734

Art.-Nr.: 10.01.38.00734



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	9,000 kg
Consumo de aire [l/min]	1.000,0 l/min
Función adicional plano aspirante	Filtro
Número de células de aspiración	77
Capacidad de aspiración máx.	3.180,0 l/min
Familia de productos	FXP
Disposición	3R54
con	Filtro
Elemento de hermetizado	Ventosas
Fuerza de aspiración a -250 mbar	680,00 N
Nivel acústico: 74 dB(A) grado de evacuación máx. 55 %	



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.00734



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2027**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00734

Art.-Nr.: 10.01.38.00734

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.00734**

Typ		Número de artículo
Unidad de válvulas	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Unidad de válvulas	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Suspensión, rígida	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Suspensión, rígida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Suspensión, rígida	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Suspensión, rígida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Módulo de bridas	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Módulo de bridas	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Vacuestato (mont)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
Kit fijación interruptor proximidad	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Kit de fijación	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Kit de fijación	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Kit de fijación	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Tuerca corredera	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Tuerca corredera	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Tapa (complejo)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Placa de bridas	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Vacuestato (mont)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.00734**

Typ		Número de artículo
Juego de piezas de repuesto	ERS FXP-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02188
Chapa embellecedor	MASK-FOL SW140 1392 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00542
Silenciador (rectangular - Mont.)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



Sistema de garra de vacío para superficies

FXP-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00734



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.00734

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P F	10.01.38.00452



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00734