


Art.-Nr.: 10.01.38.00737

**Teknik veriler**

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ağırlık | 4,500 kg |
| Hava tüketimi [l/dak] | 500,0 l/min |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| Emme hücresi sayısı | 110 |
| Uzunluk L | 838,00 mm |
| Genişlik B | 130,00 mm |
| Ürün ailesi | FXP |
| Düzenleme | 5R36 |


FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



Art.-Nr.: 10.01.38.00737



Tasarım verileri

| | |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L2 | 798,00 mm |
| Uzunluk L | 838,00 mm |
| Genişlik B | 130,00 mm |
| Yükseklik H1 | 122,00 mm |
| Yükseklik H2 | 33,00 mm |
| Yükseklik H | 83,00 mm |
| Uzunluk L3 | 154,00 mm |
| Genişlik B3 | 21,60 mm |
| Yükseklik H3 | 7,70 mm |
| Yükseklik H4 | 5,50 mm |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm |
| Valf tipi | SVK |
| Yükseklik H5 | 28,00 mm |

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Tasarım verileri FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P



Teknik veriler

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ağırlık | 4,500 kg |
| Hava tüketimi [l/dak] | 500,0 l/min |
| Emme hücresi sayısı | 110 |
| Vakum debisi (maks.) | 1.600,0 l/min |
| Ürün ailesi | FXP |
| Düzenleme | 5R36 |
| Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 360,00 N |

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %



31.12.2027


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00737

Art.-Nr.: 10.01.38.00737



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.00737

| Typ | | Ürün numarası |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Valf ünitesi | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC | 10.01.21.02405 |
| Valf ünitesi | VENT-EINH NO 24V-DC 1 | 10.01.38.01101 |
| Flanş plakası | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| Flanş modülü | MOD-FLAN 176.6x118 FXP | 10.01.38.01722 |
| Vakum sensörü(inst) | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP | 10.01.38.02691 |
| Montaj seti reed anahtarı | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| Vakum manometresi | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| Vakum hortumu (metre) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |
| Kayar blok | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 | 25.09.06.00012 |
| Sliding block | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10 | 25.09.06.00036 |
| Cover (complex) | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Flange plate | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| Vakum sensörü(inst) | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP | 10.01.38.02485 |



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.00737

| Typ | | Ürün numarası |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Yedek parça seti | ERS FXP-SEMP-100 DECKEL | 10.01.38.02188 |
| Maskeleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SVK 798 5R36 FXP-FMP | 10.01.38.00527 |
| Susturucu (küp-şekilli-inst.) | SD 120x79x29 FXP | 10.01.38.01607 |



Alan Tutucu

FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P



Art.-Nr.: 10.01.38.00737



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.00737

| Typ | Ürün numarası |
|---|----------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) SPB2 20 SI-40 P | 10.01.06.03125 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00737