

Art.-Nr.: 10.01.38.00943



FXP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F

## Технические данные

| Attribute                                  | Value                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Реле вакуума для конструкции               | PNP переключатель                                     |
| Вес                                        | 3.300 kg                                              |
| Напряжение постоянного тока                | 24 В - постоянный ток                                 |
| Потребление воздуха [л/мин]                | 250.0 l/min                                           |
| Конструкция вакуум-генератора              | Многоступенчатый эжектор SEMP                         |
| Функция вакуумного захвата большой площади | 1x регулирующий клапан вакуумный / продувочный клапан |
| Количество всасывающих камер               | 23                                                    |
| Длина L                                    | 442.00 mm                                             |
| Ширина B                                   | 130.00 mm                                             |
| Семейство продуктов                        | FXP                                                   |


- Интегрированные управляющие клапаны в FXP-S (в качестве опции)
- Управление включением/выключением вакуума (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) и включением/выключением выдувания (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) в версии FXP-S
- Интегрировано в торцевую крышку
- Электрическое подключение посредством разъема M12 (4-контактного)

Доступные запасные части: уплотнительная губка (DI-PL), захват (SPB2)

## Конструктивные данные

| Attribute | Value     |
|-----------|-----------|
| Длина L2  | 402.00 mm |
| Длина L   | 442.00 mm |
| Ширина B  | 130.00 mm |
| Высота H1 | 144.00 mm |
| Высота H2 | 55.00 mm  |
| Высота H  | 105.00 mm |
| Длина L3  | 154.00 mm |
| Ширина B3 | 21.60 mm  |
| Высота H3 | 7.70 mm   |
| Высота H4 | 5.50 mm   |

Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3. Примечание. Два эжектора/крышки глушителя используются, при длине захвата, 1234 мм и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм



Конструктивные данные FXP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00943



## Технические данные

| Attribute                                            | Value                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Вес                                                  | 3.300 kg                                              |
| Потребление воздуха [л/мин]                          | 250.0 l/min                                           |
| Функция вакуумного захвата большой площади           | 1x регулирующий клапан вакуумный / продувочный клапан |
| Количество всасывающих камер                         | 23                                                    |
| Скорость вакуумирования макс.                        | 1050.0 l/min                                          |
| Семейство продуктов                                  | FXP                                                   |
| Аранжировка                                          | 3R54                                                  |
| Напряжение                                           | 24V - DC                                              |
| c                                                    | Фильтр                                                |
| Уплотнительный элемент                               | Вакуумная присоска                                    |
| Всасывающая сила при -250 мбар                       | 250.00 N                                              |
| Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 % |                                                       |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.00943](http://www.schmalz.com/10.01.38.00943)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00943](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00943)

Art.-Nr.: 10.01.38.00943



Данные для заказа Аксессуары **10.01.38.00943**

| Тип                                          |                                   | Количество предметов |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Продукты сторонних производителей - ERP-US   | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701       |
| Flexolink                                    | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698       |
| Подвесы, гибкий                              | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808       |
| Подвесы, жесткий                             | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803       |
| Фланцевый модуль                             | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244       |
| Фланцевый модуль                             | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722       |
| Реле вакуума (вст.)                          | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691       |
| Монтажный комплект бесконтактный выключатель | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194       |
| Монтажный комплект                           | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291       |
| Монтажный комплект                           | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407       |
| Монтажный комплект                           | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243       |
| Вакуумметр                                   | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046       |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US   | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037       |
| Гайка для профильного паза                   | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012       |
| Гайка для профильного паза                   | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036       |
| Профиль обложки                              | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002       |
| Соединительные кабели                        | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080       |
| Фланцевая пластина                           | FLAN-PL 120x120x10 FXP-FMC        | 10.01.21.00313       |
| Flexolink                                    | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207       |
| Реле вакуума (вст.)                          | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485       |



Данные для заказа Запасные части **10.01.38.00943**

| Тип                         |                               | Количество предметов |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Комплект запасных частей    | ERS FXP-S-SEMP-50 DECKEL      | 10.01.38.02190       |
| Покрывная пленка            | MASK-FOL SVK 402 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00496       |
| Глушитель (кубовидный-уст.) | SD 120x79x29 FXP              | 10.01.38.01607       |



вакуумный захват

## FXP-S-SVK 442 3R54 SPB2-40-P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00943



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.38.00943**

| Тип                           |                   | Количество предметов |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| Сильфонная присоска (круглая) | SPB2 40 SI-55 P F | 10.01.38.00452       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00943](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00943)