


Art.-Nr.: 10.01.38.00946




FXP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P F

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağı entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	7,700 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Hava tüketimi [l/dak]	875,0 l/min
Vakum jeneratörü tasarımı	Çok kademeli ejektör SEMP
Ek fonksiyon alanı tutucu	2x kontrol valfi vakum / üfleme
Emme hücresi sayısı	66
Uzunluk L	1.234,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Ürün ailesi	FXP



Tasarım verileri FXP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	1.194,00 mm
Uzunluk L	1.234,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	144,00 mm
Yükseklik H2	55,00 mm
Yükseklik H	105,00 mm
Uzunluk L3	154,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm
Yükseklik H4	5,50 mm

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.



Art.-Nr.: 10.01.38.00946

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	7,700 kg
Hava tüketimi [l/dak]	875,0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	2x kontrol valfi vakum / üfleme
Emme hücresi sayısı	66
Vakum debisi (maks.)	2.940,0 l/min
Ürün ailesi	FXP
Düzenleme	3R54
Gerilim	24V - DC
ile	Filtre
Sızdırmazlık elemanı	Vantuzlar
250 mbar'da emme kuvveti	720,00 N

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.00946

**Discontinued item**

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**
Starting from this time, the article can no longer be ordered.
alternative article

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00946

Art.-Nr.: 10.01.38.00946

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.00946**

Typ		Ürün numarası
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Flanş modülü	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Sliding block	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Cover (complex)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Flange plate	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.00946**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS FXP-S-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02191
Yedek parça seti	ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02192
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00499
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



Alan Tutucu

FXP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00946



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.00946

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P F	10.01.38.00452



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00946