


Art.-Nr.: 10.01.38.00947




FXP-S-SVK 1432 3R54 SPB2-40-P F

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağı entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

**Teknik veriler**

| Attribute                 | Value                           |
|---------------------------|---------------------------------|
| İnşaat vakum anahtarı     | PNP anahtarlama                 |
| Ağırlık                   | 8,600 kg                        |
| Gerilim DC                | 24 V - DC                       |
| Hava tüketimi [l/dak]     | 1.000,0 l/min                   |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP       |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 2x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Emme hücresi sayısı       | 77                              |
| Uzunluk L                 | 1.432,00 mm                     |
| Genişlik B                | 130,00 mm                       |
| Ürün ailesi               | FXP                             |



Tasarım verileri FXP-S-SVK 1432 3R54 SPB2-40-P F

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value       |
|--------------|-------------|
| Uzunluk L2   | 1.392,00 mm |
| Uzunluk L    | 1.432,00 mm |
| Genişlik B   | 130,00 mm   |
| Yükseklik H1 | 144,00 mm   |
| Yükseklik H2 | 55,00 mm    |
| Yükseklik H  | 105,00 mm   |
| Uzunluk L3   | 154,00 mm   |
| Genişlik B3  | 21,60 mm    |
| Yükseklik H3 | 7,70 mm     |
| Yükseklik H4 | 5,50 mm     |

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.



Art.-Nr.: 10.01.38.00947

**Teknik veriler**

| Attribute                                            | Value                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık                                              | 8,600 kg                        |
| Hava tüketimi [l/dak]                                | 1.000,0 l/min                   |
| Ek fonksiyon alanı tutucu                            | 2x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Emme hücresi sayısı                                  | 77                              |
| Vakum debisi (maks.)                                 | 3.180,0 l/min                   |
| Ürün ailesi                                          | FXP                             |
| Düzenleme                                            | 3R54                            |
| Gerilim                                              | 24V - DC                        |
| ile                                                  | Filtre                          |
| Sızdırmazlık elemanı                                 | Vantuzlar                       |
| 250 mbar'da emme kuvveti                             | 840,00 N                        |
| Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 % |                                 |

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.00947](http://www.schmalz.com/10.01.38.00947)

**Discontinued item**

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**  
Starting from this time, the article can no longer be ordered.  
alternative article

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00947](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00947)

Art.-Nr.: 10.01.38.00947

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.00947**

| Typ                       |                                   | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Flanş plakası             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| Montaj seti reed anahtarı | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti               | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Vakum manometresi         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Vakum hortumu (metre)     | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| Kayar blok                | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| Sliding block             | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| Cover (complex)           | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Bağlantı kablosu          | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080 |
| Flange plate              | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.00947**

| Typ                               |                                | Ürün numarası  |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Yedek parça seti                  | ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL      | 10.01.38.02192 |
| Maskelene folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SVK 1392 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00500 |
| Susturucu (küp-şekilli-inst.)     | SD 120x79x29 FXP               | 10.01.38.01607 |



Alan Tutucu

# FXP-S-SVK 1432 3R54 SPB2-40-P F



Art.-Nr.: 10.01.38.00947



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.00947

| Typ                       |                   | Ürün numarası  |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB2 40 SI-55 P F | 10.01.38.00452 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00947](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00947)