


Art.-Nr.: 10.01.38.01493



FXP-S-SVK 1036 3R18 O10O10 F

**Teknik veriler**


| Attribute                 | Value                            |
|---------------------------|----------------------------------|
| İnşaat vakum anahtarı     | PNP anahtarlama                  |
| Ağırlık                   | 5,500 kg                         |
| Gerilim DC                | 24 V - DC                        |
| Hava tüketimi [l/dak]     | 625,0 l/min                      |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP        |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 2x kontrol valfi vakum / üfleme  |
| Malzeme türü              | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Emme hücresi sayısı       | 165                              |
| Uzunluk L                 | 1.036,00 mm                      |
| Genişlik B                | 130,00 mm                        |
| Ürün ailesi               | FXP                              |
| Düzenleme                 | 3R18                             |

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



Art.-Nr.: 10.01.38.01493

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value       |
|------------------|-------------|
| Uzunluk L2       | 996,00 mm   |
| Uzunluk L        | 1.036,00 mm |
| Genişlik B       | 130,00 mm   |
| Yükseklik H1     | 109,00 mm   |
| Yükseklik H2     | 20,00 mm    |
| Yükseklik H      | 70,00 mm    |
| Uzunluk L3       | 154,00 mm   |
| Genişlik B3      | 21,60 mm    |
| Yükseklik H3     | 7,70 mm     |
| Yükseklik H4     | 5,50 mm     |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm     |
| Valf tipi        | SVK         |
| Yükseklik H5     | 28,00 mm    |

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Tasarım verileri FXP-S-SVK 1036 3R18 O10O10 F

**Teknik veriler**

| Attribute                 | Value                            |
|---------------------------|----------------------------------|
| Ağırlık                   | 5,500 kg                         |
| Hava tüketimi [l/dak]     | 625,0 l/min                      |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 2x kontrol valfi vakum / üfleme  |
| Malzeme türü              | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Emme hücresi sayısı       | 165                              |
| Vakum debisi (maks.)      | 2.270,0 l/min                    |
| Ürün ailesi               | FXP                              |
| Düzenleme                 | 3R18                             |
| Gerilim                   | 24V - DC                         |
| ile                       | Filtre                           |
| Sızdırmazlık elemanı      | Sızdırmazlık Süngeri             |
| 250 mbar'da emme kuvveti  | 1.370,00 N                       |

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.01493](http://www.schmalz.com/10.01.38.01493)[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.01493](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.01493)

Art.-Nr.: 10.01.38.01493

**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.01493**

| Typ                       |                                   | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Flanş plakası             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| Montaj seti reed anahtarı | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti               | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Vakum manometresi         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Vakum hortumu (metre)     | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| Kayar blok                | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| Sürgülü blok              | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| Kapak (karmaşık)          | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Bağlantı kablosu          | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080 |
| Flanş plakası             | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |



Art.-Nr.: 10.01.38.01493

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.01493**

| Typ                               |                               | Ürün numarası  |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Yedek parça seti                  | ERS FXP-S-SEMP-75 DECKEL      | 10.01.38.02191 |
| Yedek parça seti                  | ERS FXP-S-SEMP-50 DECKEL      | 10.01.38.02190 |
| Maskeleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SVK 996 3R18 FXP-FMP | 10.01.38.01176 |
| Susturucu (küp-şekilli-inst.)     | SD 120x79x29 FXP              | 10.01.38.01607 |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.01493**

| Typ                         |                                  | Ürün numarası  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Sızdırmazlık plakası (inst) | DI-PL 1036-3R18 O10O10 F FXP-FMP | 10.01.38.01314 |

