


Art.-Nr.: 10.01.38.03103

**Teknik veriler**


|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Ağırlık                   | 6,400 kg                  |
| Hava tüketimi [l/dak]     | 625,0 l/min               |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| Emme hücresi sayısı       | 137                       |
| Uzunluk L                 | 1.036,00 mm               |
| Genişlik B                | 130,00 mm                 |
| Ürün ailesi               | FXP                       |
| Düzenleme                 | 5R36                      |

FXP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P

- FXP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FXP-S versiyonunda vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolü
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Uzunluk L2       | 996,00 mm   |
| Uzunluk L        | 1.036,00 mm |
| Genişlik B       | 130,00 mm   |
| Yükseklik H1     | 122,00 mm   |
| Yükseklik H2     | 33,00 mm    |
| Yükseklik H      | 83,00 mm    |
| Uzunluk L3       | 154,00 mm   |
| Genişlik B3      | 21,60 mm    |
| Yükseklik H3     | 7,70 mm     |
| Yükseklik H4     | 5,50 mm     |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm     |
| Valf tipi        | SVK         |
| Yükseklik H5     | 28,00 mm    |

DIN ISO 3302-1 M3'e göre elastomer bölümler için izin verilen boyut toleransları Not: 1.234 mm ve 1.432 mm uzunluklar için iki ejektör ve susturucu kutusu kapağı kullanılır. Tip FXP, 12/9 mm basınçlı hava hortumu gerektirir.

Tasarım verileri FXP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P

**Teknik veriler**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ağırlık                  | 6,400 kg      |
| Hava tüketimi [l/dak]    | 625,0 l/min   |
| Emme hücresi sayısı      | 137           |
| Vakum debisi (maks.)     | 2.270,0 l/min |
| Ürün ailesi              | FXP           |
| Düzenleme                | 5R36          |
| Sızdırmazlık elemanı     | Vantuzlar     |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 450,00 N      |

Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %



31.12.2027

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03103](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03103)

Art.-Nr.: 10.01.38.03103

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03103**

| Typ                       |                                   | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Valf ünitesi              | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| Valf ünitesi              | VENT-EINH NO 24V-DC 1             | 10.01.38.01101 |
| Flanş plakası             | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek        | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert         | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Flanş modülü              | MOD-FLAN 176.6x118 FXP            | 10.01.38.01722 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP      | 10.01.38.02691 |
| Montaj seti reed anahtarı | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti               | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti               | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Vakum manometresi         | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Vakum hortumu (metre)     | VSL 12-9 PU MI-TR                 | 10.07.09.00037 |
| Kayar blok                | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10           | 25.09.06.00012 |
| Sliding block             | NUT-STEI 20x20 M6-IG 10           | 25.09.06.00036 |
| Cover (complex)           | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Flange plate              | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Vakum sensörü(inst)       | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03103**

| Typ                           |                               | Ürün numarası  |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Yedek parça seti              | ERS FXP-SEMP-75 DECKEL        | 10.01.38.02187 |
| Yedek parça seti              | ERS FXP-SEMP-50 DECKEL        | 10.01.38.02186 |
| Maskeleme folyosu             | MASK-FOL SVK 996 5R36 FXP-FMP | 10.01.38.03096 |
| Susturucu (küp-şekilli-inst.) | SD 120x79x29 FXP              | 10.01.38.01607 |



Alan Tutucu

## FXP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P



Art.-Nr.: 10.01.38.03103



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03103

| Typ                       |                 | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB2 20 SI-40 P | 10.01.06.03125 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03103](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03103)