


Art.-Nr.: 10.01.38.03420



Teknik veriler


Attribute	Value
Ağırlık	3,500 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	800,0 l/min
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	640,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Dış çap D	32,00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18

FMP-S-SVK 640 3R18 O20 G32

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	600,00 mm
Uzunluk L	640,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	111,00 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Dış çap D	32,00 mm
Uzunluk L3	77,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm
Yükseklik H4	5,50 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	SVK
Yükseklik H5	41,00 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SVK 640 3R18 O20 G32

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu
Ağırlık	3,500 kg
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	99
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	450,0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18
Gerilim	24V - DC
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	820,00 N

Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP's vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03420



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03420

Art.-Nr.: 10.01.38.03420

**Discontinued item**

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03420**

Typ	Ürün numarası
Hortum konektörü, düz (inst)	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S
Hortum konnektörü, bükülmüş (inst)	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S
Sızdırmazlık plakası (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03420**

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-S-32
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SVK 600 3R18 FXP-FMP

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03420**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 640x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

