


Art.-Nr.: 10.01.38.03421




FMP-S-SVK 838 3R18 O20 G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	4,300 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	800,0 l/min
Malzeme türü	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	838,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18

Tasarım verileri

Tasarım verileri FMP-S-SVK 838 3R18 O20 G60

Attribute	Value
Uzunluk L2	798,00 mm
Uzunluk L	838,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	116,00 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Uzunluk L3	77,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil



Art.-Nr.: 10.01.38.03421

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu
Ağırlık	4,300 kg
Malzeme türü	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Emme hücresi sayısı	132
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	600,0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18
Gerilim	24V - DC
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	1.090,00 N

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03421

**Discontinued item**

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03421**

Typ	Ürün numarası
Hose connector, straight (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S
Hose connector, bent (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S
Sealing plate (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03421

Vakumlu alan tutucu

FMP-S-SVK 838 3R18 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03421



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03421

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-S-50
Maskleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SVK 798 3R18 FXP-FMP
	10.01.38.00318



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03421

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 838x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
	10.01.38.00140



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03421