


Art.-Nr.: 10.01.38.03422



## Teknik veriler


|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık                    | 5,000 kg                        |
| Şekil bağlantı parçaları   | Düz                             |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 750,0 l/min                     |
| Malzeme türü               | Sünger açık, yükseklik 20 mm    |
| Ek fonksiyon alanı tutucu  | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Uzunluk L                  | 1.036,00 mm                     |
| Genişlik B                 | 130,00 mm                       |
| Dış çap D                  | 60,00 mm                        |
| Ürün ailesi                | FMP                             |
| Düzenleme                  | 3R18                            |

FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Uzunluk L2       | 996,00 mm   |
| Uzunluk L        | 1.036,00 mm |
| Genişlik B       | 130,00 mm   |
| Yükseklik H1     | 116,00 mm   |
| Yükseklik H2     | 20,00 mm    |
| Yükseklik H      | 70,00 mm    |
| Dış çap D        | 60,00 mm    |
| Uzunluk L3       | 77,00 mm    |
| Genişlik B3      | 21,60 mm    |
| Yükseklik H3     | 7,70 mm     |
| Yükseklik H4     | 5,50 mm     |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm     |
| Valf tipi        | SVK         |
| Yükseklik H5     | 46,00 mm    |

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60

**Teknik veriler**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Elektrik bağlantısı                  | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu   |
| Ağırlık                              | 5,000 kg                        |
| Malzeme türü                         | Sünger açık, yükseklik 20 mm    |
| Emme hücresi sayısı                  | 165                             |
| Ek fonksiyon alanı tutucu            | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| $P_u = -0,25$ bar için tahliye oranı | 750,0 l/min                     |
| Ürün ailesi                          | FMP                             |
| Düzenleme                            | 3R18                            |
| Gerilim                              | 24V - DC                        |
| Sızdırmazlık elemanı                 | Sızdırmazlık Süngeri            |
| 250 mbar'da emme kuvveti             | 1.370,00 N                      |

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume



31.12.2027



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03422](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03422)

Vakumlu alan tutucu

## FMP-S-SVK 1036 3R18 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03422



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03422

| Typ                             |                             | Ürün numarası  |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hose connector, straight (inst) | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S   | 10.01.38.03582 |
| Hose connector, bent (inst)     | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S | 10.01.38.03983 |
| Sealing plate (inst)            | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG   | 10.01.21.01280 |



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03422

| Typ                              |                               | Ürün numarası  |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Yapı grubu Solenoid valf         | VENT-BGR FMP-S-50             | 10.01.38.03682 |
| Maskleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SVK 996 3R18 FXP-FMP | 10.01.38.01176 |



### Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03422

| Typ                          |                                    | Ürün numarası  |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Sızdırmazlık plakası (FX/FM) | DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.01177 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03422](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03422)