


Art.-Nr.: 10.01.38.03428


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	5.000 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	750.0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 2x10 mm
Uzunluk L	1036.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Dış çap D	60.00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18

FMP-S-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	996.00 mm
Uzunluk L	1036.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	116.00 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	70.00 mm
Dış çap D	60.00 mm
Uzunluk L3	77.00 mm
Genişlik B3	21.60 mm
Yükseklik H3	7.70 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03428

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 4 pol
Ağırlık	5.000 kg
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 2x10 mm
Emme hücresi sayısı	165
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	750.0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18
Gerilim	24V - DC
ile	Filtre
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	1370.00 N

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03428

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.38.03428**

Typ	Ürün numarası
Hose connector, straight (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S
Hose connector, bent (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S
Sealing plate (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.38.03428**

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-S-50
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SVK 996 3R18 FXP-FMP

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03428

Vakumlu alan tutucu

FMP-S-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03428



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.38.03428

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (inst)	DI-PL 1036-3R18 O10O10 F FXP-FMP
	10.01.38.01314



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03428