


Art.-Nr.: 10.01.38.03436



Teknik veriler


Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	6,400 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	800,0 l/min
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	1.432,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18

FMP-S-SW70 1432 3R18 O20 G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	1.392,00 mm
Uzunluk L	1.432,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	116,00 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Uzunluk L3	77,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm
Yükseklik H4	5,50 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	SW
Yükseklik H5	46,00 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SW70 1432 3R18 O20 G60

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	6,400 kg
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	231
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
$P_u = -0,25$ bar için tahliye oranı	1.050,0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R18
Gerilim	24V - DC
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	1.530,00 N

Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP's vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03436



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03436

Art.-Nr.: 10.01.38.03436

**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03436**

Typ		Ürün numarası
Kapak (karmaşık)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Valf ünitesi	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Vakum hortumu (metre)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
Vakum sensörü (inst)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FMP	10.01.38.04053
Vakum dağıtıcısı	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Hortum konektörü, düz (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Hortum konnektörü, bükülmüş (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Sızdırmazlık plakası (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



Vakumlu alan tutucu

FMP-S-SW70 1432 3R18 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03436



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03436

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-S-50
Maskleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW70 1392 3R18 FXP-FMP
	10.01.38.00506



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03436

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 1432x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
	10.01.38.00406



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03436