

Art.-Nr.: 10.01.38.03453



FMP-S-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60


Технические данные

Attribute	Value
Вес	5.800 kg
Фигурная фурнитура	Прямой
Макс. потребление воздуха при сбросе	800.0 l/min
Функция вакуумного захвата большой площади	1x регулирующий клапан вакуумный / продувочный клапан
Тип материала	Губка O, высота 2 x 10 мм
Длина L	1234.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Наружный диаметр D	60.00 mm
Семейство продуктов	FMP
Аранжировка	5R18

- Интегрированные управляющие клапаны в FMP-S (в качестве опции)
- Управление включением/выключением вакуума (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) и включением/выключением выдувания (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт), а также предварительное натяжение шлангового накопителя и функция подачи воздуха через воздухопроводку в версии FMP-S
- Интегрировано в торцевую крышку
- Электрическое подключение посредством разъема M12 (4-контактного)

Доступные запасные части: уплотнительная губка (DI-PL), захват (SPB2)

Конструктивные данные



Attribute	Value
Длина L2	1194.00 mm
Длина L	1234.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H1	116.00 mm
Высота H2	20.00 mm
Высота H	70.00 mm
Наружный диаметр D	60.00 mm
Длина L3	77.00 mm
Ширина B3	21.60 mm
Высота H3	7.70 mm

Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D. См. Технические данные - & gt; Форма

Конструктивные данные FMP-S-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03453



Технические данные

Attribute	Value
Электрическое подключение	Male connect M12, 4 pol
Вес	5.800 kg
Функция вакуумного захвата большой площади	1x регулирующий клапан вакуумный / продувочный клапан
Тип материала	Губка O, высота 2 x 10 мм
Количество всасывающих камер	330
Скорость вакуумирования для $p_v = -0,25$ бар	900.0 l/min
Семейство продуктов	FMP
Аранжировка	5R18
Напряжение	24V - DC
c	Фильтр
Уплотнительный элемент	Уплотнительная пена
Всасывающая сила при -250 мбар	1270.00 N

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03453



Art.-Nr.: 10.01.38.03453

Данные для заказа Аксессуары **10.01.38.03453**

Тип		Количество предметов
Профиль обложки	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Продукты сторонних производителей - ERP-US	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Подвесы, гибкий	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Подвесы, жесткий	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Подвесы, жесткий	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Подвесы, жесткий	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Подвесы, жесткий	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Подвесы, жесткий	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Подвесы, жесткий	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Фланцевый модуль	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Монтажный комплект бесконтактный выключатель	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Монтажный комплект	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Монтажный комплект	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Монтажный комплект	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Пылевой фильтр	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Вакуумметр	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Блок клапанов	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034
Реле вакуума (вст.)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
Реле вакуума (вст.)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485
Вакуумный распределитель	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Соединительные кабели	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Фланцевая пластина	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Hose connector, straight (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Hose connector, bent (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Sealing plate (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

Данные для заказа Запасные части **10.01.38.03453**

Тип		Количество предметов
узел клапана	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
Покрывная пленка	MASK-FOL SVK 1194 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00523



вакуумный захват

FMP-S-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03453



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.38.03453**

Тип		Количество предметов
Плоское уплотнение (вст.)	DI-PL 1234-5R18 O10O10 F FXP-FMP	10.01.38.00629



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03453