

Art.-Nr.: 10.01.38.03466



## Teknik veriler


| Attribute                  | Value                            |
|----------------------------|----------------------------------|
| İnşaat vakum anahtarı      | PNP anahtarlama                  |
| Ağırlık                    | 6,400 kg                         |
| Şekil bağlantı parçaları   | Düz                              |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 800,0 l/min                      |
| Ek fonksiyon alanı tutucu  | 1x kontrol valfi vakum / üfleme  |
| Malzeme türü               | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Uzunluk L                  | 1.432,00 mm                      |
| Genişlik B                 | 130,00 mm                        |
| Dış çap D                  | 60,00 mm                         |
| Ürün ailesi                | FMP                              |
| Düzenleme                  | 5R18                             |

FMP-S-SW60 1432 5R18 O10O10 F G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value       |
|------------------|-------------|
| Uzunluk L2       | 1.392,00 mm |
| Uzunluk L        | 1.432,00 mm |
| Genişlik B       | 130,00 mm   |
| Yükseklik H1     | 116,00 mm   |
| Yükseklik H2     | 20,00 mm    |
| Yükseklik H      | 70,00 mm    |
| Dış çap D        | 60,00 mm    |
| Uzunluk L3       | 77,00 mm    |
| Genişlik B3      | 21,60 mm    |
| Yükseklik H3     | 7,70 mm     |
| Yükseklik H4     | 5,50 mm     |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm     |
| Valf tipi        | SW          |
| Yükseklik H5     | 46,00 mm    |

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SW60 1432 5R18 O10O10 F G60

**Teknik veriler**

| Attribute                            | Value                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Ağırlık                              | 6,400 kg                         |
| Ek fonksiyon alanı tutucu            | 1x kontrol valfi vakum / üfleme  |
| Malzeme türü                         | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Emme hücresi sayısı                  | 385                              |
| $P_u = -0,25$ bar için tahliye oranı | 1.050,0 l/min                    |
| Ürün ailesi                          | FMP                              |
| Düzenleme                            | 5R18                             |
| Gerilim                              | 24V - DC                         |
| ile                                  | Filtre                           |
| Sızdırmazlık elemanı                 | Sızdırmazlık Süngeri             |
| 250 mbar'da emme kuvveti             | 1.180,00 N                       |

Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP's vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.03466](http://www.schmalz.com/10.01.38.03466)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03466](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03466)

Art.-Nr.: 10.01.38.03466

**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03466**

| Typ                                |                                   | Ürün numarası  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Kapak (karmaşık)                   | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Flanş plakası                      | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek                 | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek                 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek                 | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek                 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek                 | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek                 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert                  | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert                  | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert                  | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert                  | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert                  | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert                  | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü                       | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Montaj seti reed anahtarı          | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti                        | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti                        | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti                        | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Toz filtresi                       | STF 60 P 4.5 SSD                  | 10.07.01.00259 |
| Vakum manometresi                  | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Valf ünitesi                       | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| Vakum hortumu (metre)              | VSL 71-60 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00034 |
| Vakum sensörü(inst)                | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343 |
| Vakum sensörü (inst)               | VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FMP      | 10.01.38.04053 |
| Vakum dağıtıcısı                   | VTR-SL 3x RST60                   | 10.01.10.02779 |
| Bağlantı kablosu                   | ASK B-M12-5 5000 K-5P             | 21.04.05.00080 |
| Vakum hortumu (metre)              | VSL 8-6 PU MI-TR                  | 10.07.09.00003 |
| Flanş plakası                      | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                          | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Hortum konektörü, düz (inst)       | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S         | 10.01.38.03582 |
| Hortum konnektörü, bükülmüş (inst) | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S       | 10.01.38.03983 |
| Sızdırmazlık plakası (inst)        | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280 |



Vakumlu alan tutucu

## FMP-S-SW60 1432 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03466



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03466

| Typ                                 | Ürün numarası                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Yapı grubu Solenoid valf            | VENT-BGR FMP-S-50               |
| Maskemeleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SW60 1392 5R18 FXP-FMP |
|                                     | 10.01.38.00641                  |



### Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03466

| Typ                         | Ürün numarası                    |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Sızdırmazlık plakası (inst) | DI-PL 1432-5R18 O10O10 F FXP-FMP |
|                             | 10.01.38.00630                   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03466](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03466)