


Art.-Nr.: 10.01.38.03471



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	7,000 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	800,0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	1.234,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R54


FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



Art.-Nr.: 10.01.38.03471

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	1.194,00 mm
Uzunluk L	1.234,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	150,40 mm
Yükseklik H2	55,00 mm
Yükseklik H	104,80 mm
Dış çap D	60,00 mm
Uzunluk L3	77,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm
Yükseklik H4	5,50 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	SVK
Yükseklik H5	46,00 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu
Ağırlık	7,000 kg
Emme hücresi sayısı	66
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
$P_u = -0,25$ bar için tahliye oranı	900,0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R54
Gerilim	24V - DC
Sızdırmazlık elemanı	Vantuzlar
250 mbar'da emme kuvveti	720,00 N

Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP's vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03471



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03471

Art.-Nr.: 10.01.38.03471

**Discontinued item**

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03471**

Typ		Ürün numarası
Hortum konektörü, düz (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Hortum konnektörü, bükülmüş (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Sızdırmazlık plakası (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03471**

Typ		Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00499

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03471**

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

