


Art.-Nr.: 10.01.38.03471




## Données techniques

| Attribut                                         | Valeur                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Poids propre                                     | 7,000 kg                             |
| Raccords de forme                                | Droit                                |
| Consommation d'air max. soufflée                 | 800,0 l/min                          |
| Fonction supplémentaire<br>préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Longueur L                                       | 1.234,00 mm                          |
| Largeur B                                        | 130,00 mm                            |
| Diamètre extérieur D                             | 60,00 mm                             |
| Famille de produits                              | FMP                                  |
| Arrangement                                      | 3R54                                 |

FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

- Vannes de commande intégrées pour FMP-S (en option)
- Commande de la mise en marche / arrêt du vide (24 V CC, normalement ouvert) et du soufflage (24 V CC, normalement fermé), ainsi que précharge de l'accumulateur et fonction de soufflage la version FMP-S intégré dans le carter
- Connexion électrique par connecteur M12 (4 pôles)

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2



## Données de construction

| Attribut                | Valeur      |
|-------------------------|-------------|
| Longueur L2             | 1.194,00 mm |
| Longueur L              | 1.234,00 mm |
| Largeur B               | 130,00 mm   |
| Hauteur H1              | 150,40 mm   |
| Hauteur H2              | 55,00 mm    |
| Hauteur H               | 104,80 mm   |
| Diamètre extérieur D    | 60,00 mm    |
| Longueur L3             | 77,00 mm    |
| Largeur B3              | 21,60 mm    |
| Hauteur H3              | 7,70 mm     |
| Hauteur H4              | 5,50 mm     |
| Espacement des trous Y1 | 90,0 mm     |
| Type de vanne           | SVK         |
| Hauteur H5              | 46,00 mm    |

Note : Tuyau de vide avec diamètre intérieur égal à la dimension D requise. Voir Données techniques -> Forme

Données de construction FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03471

**Données techniques**

| Attribut                                      | Valeur                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Connexion électrique                          | Connecteur M12, 4 pol                |
| Poids propre                                  | 7,000 kg                             |
| Nombre de cellules d'aspiration               | 66                                   |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 900,0 l/min                          |
| Famille de produits                           | FMP                                  |
| Arrangement                                   | 3R54                                 |
| Tension                                       | 24V - DC                             |
| Élément d'étanchéité                          | Ventouses                            |
| Force d'aspiration à -250 mbar                | 720,00 N                             |

Remarque : Consommation d'air : à une pression d'entrée en air comprimé de 5,5 bars / Force d'aspiration : à un vide de -0,25 bar et avec la pince entièrement chargée d'une pièce typique de cette application (panneau de bois à surface texturée) / Débit d'aspiration requis : Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le volume d'aspiration spécifié (au niveau du raccord de vide du FMP) à un vide de -0,25 bar, sans toutefois dépasser 135 % du volume d'aspiration spécifié

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.38.03471](http://www.schmalz.com/10.01.38.03471)

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2027**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif

**Données de commande accessoires 10.01.38.03471**

| Typ                                |                             | Nombre d'article |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Raccord de flexible, étange-droit  | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S   | 10.01.38.03582   |
| Raccord de flexible, courbe (mont) | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S | 10.01.38.03983   |
| Plaque de fermeture (mont)         | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG   | 10.01.21.01280   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03471](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03471)

préhenseur de surface par le vide

## FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03471



### Données de commande pièce de rechange 10.01.38.03471

| Typ                 |                                | Nombre d'article |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Module Électrovanne | VENT-BGR FMP-S-50              | 10.01.38.03682   |
| feuille de masquage | MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP | 10.01.38.00499   |



### Données de commande pièces d'usure 10.01.38.03471

| Typ                          |                 | Nombre d'article |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03471](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03471)