

Art.-Nr.: 10.01.38.03485



## Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	3,400 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz
Maks. hava tüketimi üfleme	800,0 l/min
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	442,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Dış çap D	32,00 mm
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R54


FMP-S-SW140 442 3R54 SPB2-40P F G32

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



Art.-Nr.: 10.01.38.03485

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	402,00 mm
Uzunluk L	442,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	145,40 mm
Yükseklik H2	55,00 mm
Yükseklik H	104,80 mm
Dış çap D	32,00 mm
Uzunluk L3	77,00 mm
Genişlik B3	21,60 mm
Yükseklik H3	7,70 mm
Yükseklik H4	5,50 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	SW
Yükseklik H5	41,00 mm

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-S-SW140 442 3R54 SPB2-40P F G32

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	3,400 kg
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Emme hücresi sayısı	23
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı	300,0 l/min
Ürün ailesi	FMP
Düzenleme	3R54
Gerilim	24V - DC
ile	Filtre
Sızdırmazlık elemanı	Vantuzlar
250 mbar'da emme kuvveti	200,00 N

Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP's vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.03485](http://www.schmalz.com/10.01.38.03485)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03485](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03485)

Art.-Nr.: 10.01.38.03485

**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **31.12.2027**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03485**

Typ		Ürün numarası
Kapak ( karmaşık)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Montaj seti reed anahtarı	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Montaj seti	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Montaj seti	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Montaj seti	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Valf ünitesi	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Vakum sensörü (inst)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
Vakum sensörü (inst)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FMP	10.01.38.04053
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Hortum konektörü, düz (inst)	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S	10.01.38.03581
Hortum konektörü, bükülmüş (inst)	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S	10.01.38.04297
Sızdırmazlık plakası (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280



Vakumlu alan tutucu

# FMP-S-SW140 442 3R54 SPB2-40P F G32



Art.-Nr.: 10.01.38.03485



## Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.03485

Typ		Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR FMP-S-32	10.01.38.03516
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW140 402 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00518



## Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03485

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P F	10.01.38.00452



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03485](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03485)