

presa a vuoto ad area

# FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0

Art.-Nr.: 10.01.38.06691



FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0


## Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Aperto senza corrente
Peso	6,300 kg
Tensione DC	24 V - DC
Consumo d'aria [l/min]	875,0 l/min
Generatore di vuoto di design	Eiettore multi-stadio SEMP
Tipo di materiale	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Numero di celle di aspirazione	198
Funzione supplementare di una presa ad area	2x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Lunghezza L1	1.242,00 mm
Lunghezza L	1.234,00 mm

- Valvole di controllo integrate con FXP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on / off (24V DC, normally open) e soffiaggio on / off (24V DC, normally closed) nella versione FXP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)

## Dati di costruzione



Dati di costruzione FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0

Attributo	Valore
Lunghezza L1	1.242,00 mm
Lunghezza L2	1.194,00 mm
Lunghezza L	1.234,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	99,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	70,00 mm
Lunghezza L3	158,40 mm
Larghezza B3	21,60 mm
Altezza H3	7,70 mm

Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono utilizzati due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06691

1

presa a vuoto ad area

# FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06691



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	6,300 kg
Consumo d'aria [l/min]	875,0 l/min
Tipo di materiale	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Numero di celle di aspirazione	198
Funzione supplementare di una presa ad area	2x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Capacità di aspirazione (max.)	2.940,0 l/min
Famiglia di prodotti	FXP
Disposizione	3R18
Tensione	24V - DC
con	Nessun display del vuoto
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Forza di presa a -250 mbar	1.650,00 N
Livello sonoro: 74 dB(A) Grado massimo di evacuazione 55 %	



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.38.06691](http://www.schmalz.com/10.01.38.06691)



## Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2027**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06691](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06691)

2

presa a vuoto ad area

# FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06691



## Dati di ordinazione accessori 10.01.38.06691

Typ	Numero articolo
Cavo di connessione	21.04.05.00255
Pentaprisme	10.01.38.06443
Piastrela flangiata	10.01.10.05701
Flexolink	10.01.03.00175
Sospensione, flessibile	10.01.10.05697
Sospensione, flessibile	10.01.10.05695
Sospensione, flessibile	10.01.10.05687
Sospensione, flessibile	10.01.10.05168
Sospensione, flessibile	10.01.10.05698
Sospensione, flessibile	10.01.10.05696
Sospensione, rigida	10.01.10.05810
Sospensione, rigida	10.01.10.05806
Sospensione, rigida	10.01.10.05809
Sospensione, rigida	10.01.10.05805
Sospensione, rigida	10.01.10.05808
Sospensione, rigida	10.01.10.05803
Modulo flangiata	10.01.21.00244
Modulo flangiata	10.01.38.01722
Kit fissaggio interruttore	10.01.38.01194
Kit pezzi di fissaggio	10.01.21.01291
Kit pezzi di fissaggio	10.01.21.02407
Kit pezzi di fissaggio	10.01.21.00243
Tubo flessibile per vuoto (metro)	10.07.09.00037
Linguetta	25.09.06.00012
Linguetta	25.09.06.00036
Coperchio (complesso)	26.07.03.00002
Piastrela flangiata	10.01.21.00313
Flexolink	10.01.03.00207
Cavo di connessione	21.04.05.01015



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.06691

Typ	Numero articolo
Gruppo espulsore	10.01.38.06651
Gruppo espulsore	10.01.38.06653
Lamiera maschera	10.01.38.07242
Dispositivo silenz. (quadr.-mont)	10.01.38.01607



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06691

presa a vuoto ad area

# FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06691



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.06691

Typ	Numero articolo
Piast. di tenuta (FXP/FMP/FA-X/FA-M)   DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07241



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06691](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06691)

4