

FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0


Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Sans courant, ouvert
Poids propre	8,000 kg
Tension DC	24 V - DC
Consommation d'air [l/min]	875,0 l/min
Construction d'un générateur vide	Éjecteur multi-étagé SEMP
Nombre de cellules d'aspiration	66
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	2x vanne de commande vide / souffler
Longueur L1	1.242,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm

- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)

Données de construction



Attribut

Attribut	Valeur
Longueur L1	1.242,00 mm
Longueur L2	1.194,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	134,00 mm
Hauteur H2	56,00 mm
Hauteur H	106,00 mm
Longueur L3	158,40 mm
Largeur B3	21,60 mm
Hauteur H3	7,70 mm

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.

Données de construction FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0



préhenseur de surface par le vide

FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06693



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	8,000 kg
Consommation d'air [l/min]	875,0 l/min
Nombre de cellules d'aspiration	66
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	2x vanne de commande vide / souffler
Capacité d'aspiration max.	2.940,0 l/min
Famille de produits	FXP
Arrangement	3R54
Tension	24V - DC
avec	Pas d'affichage du vide
Élément d'étanchéité	Ventouses
Force d'aspiration à -250 mbar	720,00 N
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max.	55 %



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.06693



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2027**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06693

2

préhenseur de surface par le vide

FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06693



Données de commande accessoires 10.01.38.06693

Typ	Nombre d'article
Câble de raccordement	21.04.05.00255
Pentaprisme	10.01.38.06443
Embase	10.01.10.05701
Flexolink	10.01.03.00175
Suspension, souple	10.01.10.05697
Suspension, souple	10.01.10.05695
Suspension, souple	10.01.10.05687
Suspension, souple	10.01.10.05168
Suspension, souple	10.01.10.05698
Suspension, souple	10.01.10.05696
Suspension, rigide	10.01.10.05810
Suspension, rigide	10.01.10.05806
Suspension, rigide	10.01.10.05809
Suspension, rigide	10.01.10.05805
Suspension, rigide	10.01.10.05808
Suspension, rigide	10.01.10.05803
Module d' embase	10.01.21.00244
Module d' embase	10.01.38.01722
Pièces d fix commutateur tubulaire	10.01.38.01194
Jeu de pièces de fixation	10.01.21.01291
Jeu de pièces de fixation	10.01.21.02407
Jeu de pièces de fixation	10.01.21.00243
Flexible de vide (mètre)	10.07.09.00037
Coulisseaux	25.09.06.00012
Coulisseaux	25.09.06.00036
Couvercle (complexe)	26.07.03.00002
Embase	10.01.21.00313
Flexolink	10.01.03.00207
Câble de raccordement	21.04.05.01015



Données de commande pièce de rechange 10.01.38.06693

Typ	Nombre d'article
Assemblage de l'éjecteur	10.01.38.06651
Assemblage de l'éjecteur	10.01.38.06653
feuille de masquage	10.01.38.00499
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	10.01.38.01607



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06693

3

préhenseur de surface par le vide

FXP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06693



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.06693

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06693