
大面积真空吸具

# FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Art.-Nr.: 10.01.38.06752



FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

## 技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 结构真空开关 | 常开 |
| 重量 | 3.400 kg |
| 形状配件 | 直线 |
| 最大耗气量 吹气 | 800.0 l/min |
| 增加功能区域抓具 | 1x 真空 / 吹气控制阀 |
| 长度 L1 | 446.00 mm |
| 长度 L | 442.00 mm |
| 宽度 B | 130.00 mm |
| 外部直径 D | 32.00 mm |
| 产品系列 | FMP |
| 安排 | 3R54 |

- 集成控制电磁阀吸具类型 FMP-S (可选)
- 控制真空开/关 (24V DC, 常开型阀)，吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀)，以及管路蓄能，大气释放功能 FMP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)




**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

# FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Art.-Nr.: 10.01.38.06752




设计参数 FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

## 设计参数

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 长度 L1 | 446.00 mm |
| 长度 L2 | 402.00 mm |
| 长度 L | 442.00 mm |
| 宽度 B | 130.00 mm |
| 高度 H1 | 147.00 mm |
| 高度 H2 | 56.00 mm |
| 高度 H | 106.00 mm |
| 外部直径 D | 32.00 mm |
| 长度 L3 | 80.90 mm |
| 宽度 B3 | 21.60 mm |
| 高度 H3 | 7.70 mm |
| 高度 H4 | 5.50 mm |
| 孔径 Y1 | 90.0 mm |
| 阀类型 | SVK |
| 高度 H5 | 41.00 mm |

注：需要内径符合D尺寸的真空管。见技术资料 -> 设计

## 技术的数据

| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 电气的连接 | 6针M8公插头 |
| 重量 | 3.400 kg |
| 抽吸单元针数 | 22 |
| 增加功能区域抓具 | 1x 真空 / 吹气控制阀 |
| 聚氨酯 = -0.25 bar 时的排气速率 | 300.0 l/min |
| 产品系列 | FMP |
| 安排 | 3R54 |
| 电压 | 24V - DC |
| 与 | 无真空显示 |
| 密封件 | 吸盘 |
| 零下250 毫巴时的吸力 | 250.00 N |

注意：耗气量：压缩空气输入压力为 5.5 巴 / 吸力：在真空度为 -0.25 巴和抓具完全占用典型应用工件（表面有纹理的木板）的情况下/所需的吸取能力：所使用的外部真空产生装置在-0.25 巴真空时必须至少提供规定的吸力（在 FMP 的真空连接工件上），但最大吸力不得超过规定吸力的 135 %。

## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.38.06752**



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

# FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Art.-Nr.: 10.01.38.06752

## 停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**
从此时起，该商品将无法再订购。
替代商品

## 订单数据 附件 10.01.38.06752

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| 安装装置 | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20 | 10.01.21.00243 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037 |
| 型材端盖 | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| 连接电缆 | ASK B-M8-6 5000 K-6P | 21.04.05.00255 |
| 五棱镜 | PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i | 10.01.38.06443 |
| 安装装置 | SET FXP-FMP | 10.01.21.02407 |
| 法兰盘 | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC | 10.01.21.00313 |
| 法兰模块 | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP | 10.01.21.00244 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05806 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05805 |
| 悬架，刚性 | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05803 |
| 弹性体 | FLK G1/2-IG G1/2-AG | 10.01.03.00175 |
| 弹性体 | FLK G1/2-IG G1/2-AG V | 10.01.03.00207 |
| 法兰盘 | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05695 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05168 |
| 悬架，柔性 | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05696 |
| 真空电磁阀 | EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC | 10.05.02.00151 |
| 接近开关的安装套件 | SET fuer-Sensor(FXP/FMP) | 10.01.38.01194 |
| 安装装置 | SET FXC-FMC | 10.01.21.01291 |
| 灰尘过滤器 | STF G1-1/4-IG N | 10.07.01.00008 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 42-32 PU-DS-AS TR | 10.07.09.00036 |
| 真空分流器 | VTR-SL 3x RST60 2xD32 | 10.01.43.00013 |
| 连接电缆 | ASK B-M8-6 2000 S-M12-5 | 21.04.05.01015 |
| 软管接头，直的(安装) | SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S | 10.01.38.03581 |
| 软管接头，弯的（安装） | SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S | 10.01.38.04297 |
| 密封板(安装) | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG | 10.01.21.01280 |

## 订单数据 备件序号 10.01.38.06752

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| | VENT-BGR FMP-i-32 NO | 10.01.38.06610 |
| 掩模箔 | MASK-FOL SVK 402 3R54 FXP-/FMP-i | 10.01.38.07233 |



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 •
schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

# FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Art.-Nr.: 10.01.38.06752

## 磨损部件订单数据 10.01.38.06752

| Typ | | 针数 |
|---|---|---|
| 波纹吸盘（圆形） | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |



**联系 Schmalz：** 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn