

Sızdırmazlık plakası (inst)

## DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i



Art.-Nr.: 10.01.38.07262



### Teknik veriler

| Attribute                | Value                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Ağırlık                  | 0.100 kg                                    |
| Malzeme türü             | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm                 |
| Ölçüm aralığı [bar]      | bar                                         |
| İnşaat kullanımı         | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-i/<br>FMP-i |
| Uzunluk L                | 442.00 mm                                   |
| Genişlik B               | 128.00 mm                                   |
| Yükseklik H              | 20.00 mm                                    |
| Düzenleme emme hücreleri | 5 sıra, 18 mm                               |

DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i

### Tasarım verileri

| Attribute | Value |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

Tasarım verileri DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.07262](http://www.schmalz.com/10.01.38.07262)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07262](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07262)