

Art.-Nr.: 10.01.38.07341



DI-PL 1234-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,100 kg
Margen de medición [bar]	bar
Diseño de aplicación	Sistema de planos aspirantes FXP-i/ FMP-i
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	128,00 mm
Altura H	20,00 mm
Disposición de las células de succión	5 filas, 18 mm

Datos de diseño DI-PL 1234-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i

Datos de diseño

Atributo	Valor
----------	-------



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.07341



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07341