
大面积真空吸具

FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Art.-Nr.: 10.01.38.07415



FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

技术的数据

属性	价值
结构真空开关	常开
重量	7.500 kg
形状配件	直线
最大耗气量 吹气	800.0 l/min
增加功能区域抓具	1x 真空 / 吹气控制阀
长度 L1	1,238.00 mm
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
外部直径 D	60.00 mm
产品系列	FMP
安排	3R54

- 集成控制电磁阀吸具类型 FMP-S (可选)
- 控制真空开/关 (24V DC, 常开型阀)，吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀)，以及管路蓄能，大气释放功能 FMP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)


可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Art.-Nr.: 10.01.38.07415



设计参数 FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

设计参数

属性	价值
长度 L1	1,238.00 mm
长度 L2	1,194.00 mm
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	152.00 mm
高度 H2	56.00 mm
高度 H	106.00 mm
外部直径 D	60.00 mm
长度 L3	80.90 mm
宽度 B3	21.60 mm
高度 H3	7.70 mm
高度 H4	5.50 mm
孔径 Y1	90.0 mm
阀类型	SVK
高度 H5	46.00 mm

注：需要内径符合D尺寸的真空管。见技术资料 -> 设计

技术的数据

属性	价值
电气的连接	6针M8公插头
重量	7.500 kg
抽吸单元针数	66
增加功能区域抓具	1x 真空 / 吹气控制阀
聚氨酯 = -0.25 bar 时的排气速率	900.0 l/min
产品系列	FMP
安排	3R54
电压	24V - DC
与	无真空显示
密封件	吸盘
零下250 毫巴时的吸力	720.00 N

注意：耗气量：压缩空气输入压力为 5.5 巴 / 吸力：在真空度为 -0.25 巴和抓具完全占用典型应用工件（表面有纹理的木板）的情况下/所需的吸取能力：所使用的外部真空产生装置在-0.25 巴真空时必须至少提供规定的吸力（在 FMP 的真空连接工件上），但最大吸力不得超过规定吸力的 135 %。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.38.07415**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Art.-Nr.: 10.01.38.07415

停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**
从此时起，该商品将无法再订购。
替代商品

订单数据 附件 **10.01.38.07415**

Typ		针数
安装装置	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
型材端盖	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
连接电缆	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
五棱镜	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
安装装置	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
悬架，刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
悬架，刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
悬架，刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
悬架，柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
悬架，柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
悬架，柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
真空电磁阀	EMVP 50 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00069
接近开关的安装套件	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
安装装置	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
灰尘过滤器	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
真空软管 (仪表)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034
真空分流器	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
连接电缆	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015
软管接头，直的(安装)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
软管接头，弯的（安装）	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
密封板(安装)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

订单数据 备件序号 **10.01.38.07415**

Typ		针数
	VENT-BGR FMP-i-50 NO	10.01.38.06657
掩模箔	MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00499

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 •
schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Art.-Nr.: 10.01.38.07415

磨损部件订单数据 **10.01.38.07415**

Typ		针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn