

Art.-Nr.: 10.01.38.07421



FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

- Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
- Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
- Intégré dans le carter
- Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d'étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)


Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,7 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Sans courant, ouvert
Poids propre	6,100 kg
Tension DC	24 V - DC
Consommation d'air [l/min]	875,0 l/min
Construction d'un générateur vide	Éjecteur multi-étagé SEMP
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	197
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	2x vanne de commande vide / souffler
Longueur L1	1.242,00 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	1.242,00 mm
Longueur L2	1.194,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	99,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Longueur L3	158,40 mm
Largeur B3	21,60 mm
Hauteur H3	7,70 mm

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.



Données de construction FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Art.-Nr.: 10.01.38.07421



Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Connecteur M8, 6 pôles
Poids propre	6,100 kg
Consommation d'air [l/min]	875,0 l/min
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	197
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	2x vanne de commande vide / souffler
Capacité d'aspiration max.	2.940,0 l/min
Famille de produits	FXP
Arrangement	3R18
Tension	24V - DC
avec	Pas d'affichage du vide
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Force d'aspiration à -250 mbar	1.650,00 N
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %	



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.07421



Art.-Nr.: 10.01.38.07421

**Données de commande des accessoires 10.01.38.07421**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Pentaprisme	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Module d' embase	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Module d' embase	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
Pièces d fix commutateur tubulaire	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Jeu de pièces de fixation	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Jeu de pièces de fixation	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Jeu de pièces de fixation	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Coulisseaux	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
Coulisseaux	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
Couvercle (complexe)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Embase	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Câble de raccordement	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.38.07421**

Typ		num
Assemblage de l'éjecteur	EJEK-BG FXP-i 75 S NO	10.01.38.06651
Assemblage de l'éjecteur	EJEK-BG FXP-i 100 S NO	10.01.38.06653
feuille de masquage	MASK-FOL SW70 1194 3R18 FXP-/FMP-i	10.01.38.07330
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



préhenseur de surface par le vide

FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.07421



Données de commande des pièces d'usure 10.01.38.07421

Typ		num
Plaque d'étanchéité (FX/FM)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07421



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.07421