





FA-Xc SVK 442 3R18 O20

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di materiale	Spugna aperta, altezza 20 mm
Funzione	controlled
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Tipo di valvola	Valvole di esclusione
Forza di presa a -250 mbar	550,00 N
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 18 mm



Dati di costruzione FA-Xc SVK 442 3R18 O20

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	402,00 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	99,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	70,00 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Griglia forata Y1	90,0 mm
Tipo di valvola	Valvole di esclusione

Art.-Nr.: 10.01.38.10029

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Grado di evacuazione	71,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	75,0 dB(A)
Peso	2,400 kg
Consumo d'aria [l/min]	350,0 l/min
Tipo di materiale	Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione	65
Funzione	controlled
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Capacità di aspirazione (max.)	910,0 l/min
Misura	1x66
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Tensione	24V - DC
Collegamento elettrico	Bussola M12, 5 pol
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Forza di presa a -250 mbar	550,00 N
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 18 mm

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.38.10029**Dati di ordinazione accessori 10.01.38.10029**

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di fissaggio	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Kit pezzi di fissaggio	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Modulo flangiata	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Modulo flangiata	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211



Sist. di presa per aree a vuoto FA-X

FA-Xc SVK 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10029



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.10029

Typ		Numero articolo
Sfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Bordi di tenuta	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Dispositivo silenz. (quadr.-mont)	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.10029

Typ		Numero articolo
Pi. tenuta (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07232



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10029