




FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Dati tecnici

Attributo	Valore
Funzione	basic
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffietto SPB2
Diametro Ds	40,0 mm
Tipo di valvola	Valvole di esclusione
Forma	Push In
Forza di presa a -250 mbar	240,00 N
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 54 mm



Dati di costruzione FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	402,00 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	134,00 mm
Altezza H2	55,00 mm
Altezza H	105,00 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffietto SPB2
Diametro Ds	40,0 mm
Griglia forata Y1	90,0 mm
Tipo di valvola	Valvole di esclusione

Art.-Nr.: 10.01.38.10032

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Grado di evacuazione	71,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	75,0 dB(A)
Peso	2,900 kg
Consumo d'aria [l/min]	350,0 l/min
Numero di celle di aspirazione	22
Funzione	basic
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Capacità di aspirazione (max.)	910,0 l/min
Misura	1x66
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Elemento di tenuta	Ventose
Forma	Push In
Forza di presa a -250 mbar	240,00 N
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 54 mm

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.38.10032**Dati di ordinazione accessori 10.01.38.10032**

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di fissaggio	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Kit pezzi di fissaggio	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Modulo flangiata	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Modulo flangiata	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733



Sist. di presa per aree a vuoto FA-X

FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10032



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.10032

Typ		Numero articolo
Sfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Bordi di tenuta	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Dispositivo silenz. (quadr.-mont)	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.10032

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032