




FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Données techniques

Attribut	Valeur
Fonction	basic
Longueur L	442,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds	40,0 mm
Type de vanne	Clapet à bille
Forme	Clipsable
Force d'aspiration à -250 mbar	240,00 N
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 54 mm



Données de construction FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	402,00 mm
Longueur L	442,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	134,00 mm
Hauteur H2	55,00 mm
Hauteur H	105,00 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds	40,0 mm
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Type de vanne	Clapet à bille

Art.-Nr.: 10.01.38.10032

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Degré d'évacuation	71,0 %
Niveau pression sonore aspiration	75,0 dB(A)
Poids propre	2,900 kg
Consommation d'air [l/min]	350,0 l/min
Nombre de cellules d'aspiration	22
Fonction	basic
Pression de service optimale	5,00 bar
Capacité d'aspiration max.	910,0 l/min
Taille	1x66
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Élément d'étanchéité	Ventouses
Forme	Clipsable
Force d'aspiration à -250 mbar	240,00 N
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 54 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.10032

**Données de commande accessoires 10.01.38.10032**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de fixation	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Jeu de pièces de fixation	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Module d' embase	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Module d' embase	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Embase	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032

Art.-Nr.: 10.01.38.10032



Données de commande pièce de rechange 10.01.38.10032

Typ		Nombre d'article
Bille	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Cadre d'étanchéité	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.10032

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

