



Art.-Nr.: 10.01.38.10032



FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

### Datos técnicos

| Atributo                              | Valor                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Función                               | basic                   |
| Longitud L                            | 442,00 mm               |
| Anchura B                             | 130,00 mm               |
| Modelo de ventosa                     | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds                           | 40,0 mm                 |
| Tipo de válvula                       | Válvula de flujo        |
| Forma                                 | Push In                 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar      | 240,00 N                |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm          |



Datos de diseño FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

### Datos de diseño

| Atributo                   | Valor                   |
|----------------------------|-------------------------|
| Longitud L2                | 402,00 mm               |
| Longitud L                 | 442,00 mm               |
| Anchura B                  | 130,00 mm               |
| Altura H1                  | 134,00 mm               |
| Altura H2                  | 55,00 mm                |
| Altura H                   | 105,00 mm               |
| Diámetro nominal dn        | 12,00 mm                |
| Modelo de ventosa          | Ventosas de fuelle SPB2 |
| Diámetro Ds                | 40,0 mm                 |
| Cuadrícula de orificios Y1 | 90,0 mm                 |
| Tipo de válvula            | Válvula de flujo        |



Art.-Nr.: 10.01.38.10032

**Datos técnicos**

| Atributo                              | Valor                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de evacuación                   | 71,0 %                |
| Nivel acústico de aspiración          | 75,0 dB(A)            |
| Peso                                  | 2,900 kg              |
| Consumo de aire [l/min]               | 350,0 l/min           |
| Número de células de aspiración       | 22                    |
| Función                               | basic                 |
| Presión operativa óptima              | 5,00 bar              |
| Capacidad de aspiración máx.          | 910,0 l/min           |
| Tamaño                                | 1x66                  |
| Válvula de mando                      | Abierta sin corriente |
| Elemento de hermetizado               | Ventosas              |
| Forma                                 | Push In               |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar      | 240,00 N              |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 54 mm        |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.38.10032](http://www.schmalz.com/10.01.38.10032)

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.10032**

| Typ                   |                                  | Número de artículo |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kit de fijación       | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689     |
| Kit de fijación       | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732     |
| Módulo de bridas      | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734     |
| Módulo de bridas      | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701     |
| Suspensión, flexibles | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687     |
| Suspensión, rígida    | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809     |
| Flexolink             | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175     |
| Placa de bridas       | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746     |
| Placa de bridas       | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733     |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032)

Art.-Nr.: 10.01.38.10032



## Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.10032

| Typ                               |                             | Número de artículo |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Esfera                            | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414     |
| Marco obturador                   | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523     |
| Manómetro de vacío                | VAM 40 V U BAR              | 10.07.02.00046     |
| Silenciador (rectangular - Mont.) | SD 141.9x96x40 FA-X         | 10.01.38.08509     |



## Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.10032

| Typ                         |                 | Número de artículo |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032)