




FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P

**Teknik veriler**

| Attribute                | Value                  |
|--------------------------|------------------------|
| Uzunluk L                | 442,00 mm              |
| Geniřlik B               | 130,00 mm              |
| Vantuz tipi              | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds                   | 40,0 mm                |
| Valf tipi                | Çek valf               |
| Şekil                    | Push In                |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240,00 N               |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm          |



Tasarım verileri FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value                  |
|------------------|------------------------|
| Uzunluk L2       | 402,00 mm              |
| Uzunluk L        | 442,00 mm              |
| Geniřlik B       | 130,00 mm              |
| Yükseklik H1     | 134,00 mm              |
| Yükseklik H2     | 55,00 mm               |
| Yükseklik H      | 105,00 mm              |
| Nominal çap dn   | 12,00 mm               |
| Vantuz tipi      | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds           | 40,0 mm                |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm                |
| Valf tipi        | Çek valf               |

Art.-Nr.: 10.01.38.10033

**Teknik veriler**

| Attribute                | Value              |
|--------------------------|--------------------|
| İnşaat vakum anahtarı    | PNP anahtarlama    |
| Tahliye derecesi         | 71,0 %             |
| Ses seviyesi emiş        | 75,0 dB(A)         |
| Ağırlık                  | 2,900 kg           |
| Hava tüketimi [l/dak]    | 350,0 l/min        |
| Emme hücresi sayısı      | 22                 |
| Optimum çalışma basıncı  | 5,00 bar           |
| Vakum debisi (maks.)     | 910,0 l/min        |
| Boyut                    | 1x66               |
| Kontrol Valfi            | Normalde açık      |
| Gerilim                  | 24V - DC           |
| Elektrik bağlantısı      | Socket M12, 5-pole |
| Sızdırmazlık elemanı     | Suction cups       |
| Şekil                    | Push In            |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 240,00 N           |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 54 mm      |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.38.10033](http://www.schmalz.com/10.01.38.10033)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.10033**

| Typ                |                                  | Ürün numarası  |
|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Montaj seti        | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689 |
| Montaj seti        | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732 |
| Flanş modülü       | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734 |
| Flange module      | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701 |
| Süspansiyon, esnek | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, sert  | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| Flexolink          | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175 |
| Flanş plakası      | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746 |
| Flanş plakası      | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733 |
| Bağlantı kablosu   | ASK B-M12-5 5000 K-5P            | 21.04.05.00080 |
| Bağlantı kablosu   | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5         | 21.04.05.00211 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10033](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10033)

vakumlu alan tutucu

## FA-Xc SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10033



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.10033

| Typ                         | Ürün numarası               |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Top                         | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     |
| Sızdırmazlık çerçevesi      | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc |
| Vakum manometresi           | VAM 40 V U BAR              |
| Susturucu (küp şekli-inst.) | SD 141.9x96x40 FA-X         |



### Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.10033

| Typ                       | Ürün numarası   |
|---------------------------|-----------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB2 40 SI-55 P |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10033](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10033)