



Art.-Nr.: 10.01.38.10050



FA-Xb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Datos técnicos

Atributo	Valor
Función	basic
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Modelo de ventosa	Ventosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds	40,0 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo
Forma	Push In
Fuerza de aspiración a -250 mbar	720,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 54 mm



Datos de diseño FA-Xb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	1.194,00 mm
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	134,00 mm
Altura H2	55,00 mm
Altura H	105,00 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Modelo de ventosa	Ventosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds	40,0 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo



Art.-Nr.: 10.01.38.10050

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Grado de evacuación	67,0 %
Nivel acústico de aspiración	75,0 dB(A)
Peso	7,800 kg
Consumo de aire [l/min]	905,0 l/min
Número de células de aspiración	66
Función	basic
Presión operativa óptima	5,00 bar
Capacidad de aspiración máx.	2.370,0 l/min
Tamaño	100+66
Forma	Push In
Fuerza de aspiración a -250 mbar	720,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 54 mm

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.10050**Datos de pedido accesorios 10.01.38.10050**

Typ		Número de artículo
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Módulo de bridas	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Módulo de bridas	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Placa de bridas	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.10050**

Typ		Número de artículo
Esfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Marco obturador	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Silenciador (rectangular - Mont.)	SD 141.9x96x40 FA-X	10.01.38.08509

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10050

Sistema de agarre por vacío FA-X

FA-Xb SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10050



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.10050

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10050