


FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P


Art.-Nr.: 10.01.38.10052



Teknik veriler

Attribute	Value
Uzunluk L	1.234,00 mm
Geniřlik B	130,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	40,0 mm
Valf tipi	Çek valf
Şekil	Push In
250 mbar'da emme kuvveti	720,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 54 mm

FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	1.194,00 mm
Uzunluk L	1.234,00 mm
Geniřlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	134,00 mm
Yükseklik H2	55,00 mm
Yükseklik H	105,00 mm
Nominal çap dn	12,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	40,0 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	Çek valf

Tasarım verileri FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Art.-Nr.: 10.01.38.10052

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Tahliye derecesi	67,0 %
Ses seviyesi emiş	75,0 dB(A)
Ağırlık	7,800 kg
Hava tüketimi [l/dak]	905,0 l/min
Emme hücresi sayısı	66
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Vakum debisi (maks.)	2.370,0 l/min
Boyut	100+66
Kontrol Valfi	Normalde açık
Gerilim	24V - DC
Elektrik bağlantısı	Socket M12, 5-pole
Sızdırmazlık elemanı	Suction cups
Şekil	Push In
250 mbar'da emme kuvveti	720,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 54 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.10052**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.10052**

Typ		Ürün numarası
Montaj seti	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Montaj seti	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Flange module	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211



vakumlu alan tutucu

FA-Xc SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10052



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.10052

Typ	Ürün numarası
Top	KUG 5.2 5401 CR-ST G100
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR
Susturucu (küp şekli-inst.)	SD 141.9x96x40 FA-X



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.10052

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10052